

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof

Artikelnummer: 439015



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 175 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 125 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 48 x 15 mm
- naaf met rollager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	175 kg	naaflengte	48 mm
banden	kunststof	naafboorgat	15 mm
wiel-Ø	125 mm	wielbreedte	35 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	rollager	gewicht	0,24 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken