

BS-ROLLEN

bokwiel

BS ROLLEN

Walsrol, draagvermogen 1200 kg, banden kunststof, diameter x breedte 85 x 85 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 85 x 20 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 190 x 175 mm



Artikelnummer: 439762

BS-ROLLEN Wals-zwaarlastwiel

bokwiel, Walsrol




- draagvermogen 1200 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 85 x 85 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 85 x 20 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 190 x 175 mm
- schroefgatafstand 150x135 mm, schroefgat-Ø 16 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	125 mm
wiel uitvoering	Walsrol	naaf lengte	85 mm
draagvermogen	1200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	kunststof	wielbreedte	85 mm
wiel-Ø	85 mm	lengte plaat	190 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	175 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	150x135 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	schroefgat-ø	16 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	4 kg
materiaal behuizing	staal		

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken