

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502939



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 1400 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 250 x 60 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	295 mm
draagvermogen	1400 kg	naaf lengte	60 mm
banden	kunststof	naafboorgat	25 mm
wiel-Ø	250 mm	wielbreedte	60 mm
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	138 mm

wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	105x80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	gewicht	3,9 kg
materiaal behuizing	staal		

Gerelateerde Producten

502943



wiel, draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof