

## magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 521010

## Inhaakstelling van spaanplaat

### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 600 mm
- veldlast 1060 kg
- vaklast 265 kg
- vak breedte x diepte 890 x 590 mm
- 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat
- Per 40 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





## Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	890 mm
stellingtype	magazijnstelling	vakdiepte	590 mm
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	40 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	legbord-/niveautype	houten legbord
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	1800 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	900 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	600 mm	inhoud levering	basisstelling met 4 standers, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	265 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1060 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	33,9 kg

## Gerelateerde Producten

521013		magazijnstelling - hoekstelling, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1500 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek links, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag
521017		magazijnstelling - hoekstelling, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1500 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek rechts, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag
521020		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 890 x 590 mm, dikte 10 mm, voor een vaklast van 265 kg, van hout

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten