

Moravia aanrijdbeschermingsplank BLACK BULL

element: enkele plank, geschikt voor binnen, hoogte x breedte 100 x 1200 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel

Artikelnummer: 523863



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Aanrijdbeschermingsplank BLACK BULL





aanrijdbeschermingsplank

- element: enkele plank
- geschikt voor binnen
- C-profiel
- hoogte x breedte 100 x 1200 mm
- wanddikte 3 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel
- levering inclusief montagemateriaal

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	profiel	C-profiel
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	materiaal	staal
type aanrijdbescherming	aanrijdbeschermingsplank	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating
element	enkele plank	kleur aanrijdbescherming	geel
plaats van toepassing	binnen	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
hoogte	100 mm	kleur uitvoering	geel
breedte	1200 mm	gewicht	6 kg
wanddikte	3 mm		

Gerelateerde Producten

523876		aanrijdbeschermingsplank, element: paal, geschikt voor binnen, hoogte x lengte 465 x 80 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven aan bodemplaat
523879		einddop voor aanrijdbeschermingsplank, in zwart
523880		verbindingset voor aanrijdbeschermingsplank, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
523881		verbindingset voor aanrijdbeschermingsplank, van staal verzinkt met coating in geel

Dit past ook bij ...

505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit
532210		borden voor vluchtroutesignalering, nooduitgang links, pijl links, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 300 mm