

Hansa
by styro

Lampe de bureau à LED Ray

- commande via la télécommande ou sur la tête
- grande qualité lumineuse / indice de rendu des couleurs (>90)
- arrêt automatique au bout de 60 sec. ou 10 min.
- température de couleur réglable et échangeable
- fonction mémoire

- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F** • l'éclairage ne peut pas être changé
- la construction de la lampe ne permet pas de changer l'ampoule, un changement d'ampoule risquerait d'endommager la lampe
- puissance : 10 W
- consommation d'énergie pondérée : 10 kWh / 1000 h
- tension : 220-240 VCA, 50-60 Hz
- flux lumineux : 600 Lumen
- température de couleur : 3.000 - 6.000 Kelvin (blanc chaud - blanc lumière du jour)
- puissance lumineuse max. : 1 100 Lux (mesuré à 40 cm)
- indice de rendu des couleurs (Ra) : >90
- durée de vie : 30.000 heures
- fiche Euro

- portée max. : 600 mm
- hauteur max. : 540 mm
- longueur du bras : 2x 320 mm
- pince : écartement 0 - 70 mm
- tête de lampe : 445 mm en longueur x 30 mm en largeur
- longueur du câble : 1,5 m
- télécommande : émetteur infrarouge, portée : env. 3,5 m (2x piles AAA, non comprises dans la livraison)
- matériau : plastique ABS, aluminium, fer




Lampe de bureau à LED Ray



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation



Vue détaillée: télécommande



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau LED "Ray"	ped de serrage	noir	10 watts	3000-6000 K	220-240 V	F	41-5011.007	61000342
Accessoire: piles pour télécommande							04903 121 414	3060784