

C+P

## Doppelstöckiger Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 750 x 500 mm, 3 x 2 Abteile, Abteil Breite 250 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Clanic+



Artikelnummer: 267715



### Doppelstöckiger Spind

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 750 x 500 mm
- 3 x 2 Abteile
- Abteil Breite 250 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel





Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen







- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Schranktyp	Spind	Kleiderstange	ja
Abteile	3 Stück	Kleiderhaken Anzahl	3 Stück
Doppelstöckig	ja	Sitzbanktyp	ohne
Höhe	1850 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Breite	750 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Tiefe	500 mm	Türanschlag	rechts
Abteillbreite	250 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Fächer	6 Stück	Schließsystem	Drehriegelschloss
Unterbau	bodenstehend	für Bügelstärke	6-8 mm
Material	Stahl	Belüftung	Korpus und Front
Material Verarbeitung	verschweißt	Aufstellung/Montage	Wand
Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben	Anlieferung	fertig montiert
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	10 Jahre
Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Türdämpfung	ja
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Gewicht	50,1 kg

## Zubehör

257456		Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 750 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
257477		Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 750 x 500 mm, aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
271470		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 750 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
272038		Flügeltür mit Lochbild, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl
272040		Flügeltür, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl
272042		Nivellierfüße für bodenstehenden Spind

272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl
272067		Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff