

Moravia Fahrbahrschwelle TOPSTOP

MORAVIA
kompetent und fair

Für Geschwindigkeiten < 20 km/h,
Grundelement, Höhe x Breite x Tiefe
50 x 250 x 340 mm, Aus Kautschuk in
schwarz

Artikelnummer: 300842



Moravia Fahrbahrschwelle TOPSTOP

Grundelement

Fahrbahrschwelle

- Für Geschwindigkeiten < 20 km/h
- Grundelement
- Höhe x Breite x Tiefe 50 x 250 x 340 mm
- Aus Kautschuk in schwarz
- Ausgestattet mit Katzenaugen
- zum Aufdübeln





Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Tiefe	340 mm
Sicherheitsausstattung	Fahrbahrschwelle	Material Fahrbahrschwelle	Kautschuk
max. Geschwindigkeit	20 km/h	Farbe Element	schwarz
Element	Grundelement	Fahrbahrschwellen Ausstattung	Katzenaugen
Höhe	50 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln





Breite 250 mm

Gewicht 4,4 kg

Zubehör

300864		Fahrbahnschwelle, Für Geschwindigkeiten < 20 km/h, Grundelement, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 250 x 340 mm, Aus Kautschuk in gelb
300886		Fahrbahnschwelle, Für Geschwindigkeiten < 20 km/h, Abschlusselement, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 175 x 340 mm, Aus Kautschuk in gelb
300911		Richtstange für Fahrbahnschwelle, für eine max. Geschwindigkeit von 20 km/h
529660		Straßenanker für Fahrbahnschwelle, Ausgestattet mit Schrauben

Dazu passt auch ...

106475		Schlauchaufroller, Gehäuse geschlossen, Schlauchlänge 12 m, für Druckluft, 20 bar, DN 6
142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb