

## VARIOfit Plattformwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1025 x 700 mm, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 504774



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Plattformwagen mit Schiebebügel

Plattformwagen





- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1025 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

### Technische Details

|                |                |                     |                          |
|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | klappbar            | nein                     |
| Wagentyp       | Plattformwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Traglast       | 1000 kg        | Bereifung           | Vollgummi                |

|                       |                     |                    |                         |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Ladeflächenlänge      | 1025 mm             | Radlager           | Kugellager              |
| Ladeflächenbreite     | 700 mm              | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet       |
| Material Plattform    | Siebdruckplatte     | Rad Ausstattung    | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Oberfläche Plattform  | rutschsicher        | Rad-Ø              | 200 mm                  |
| Plattform Ausführung  | wasserfest          | Radanordnung       | rechteckig              |
| Aufbauten             | 1 Stirnwand (offen) | Oberfläche         | pulverbeschichtet       |
| nestbar               | nein                | Farbe              | enzianblau // RAL5010   |
| Material              | Stahl               | Garantie           | 12 Jahre                |
| Material Verarbeitung | verschweißt         | Gewicht            | 38 kg                   |
| Euronorm              | nein                |                    |                         |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |    | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 203396 |    | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen                               |
| 215911 |    | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |   | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau  |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |