

OABP

ABS klemmenkast groot

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66,67 | IK 06/07



Deze reeks ABS-klemmenkasten, OABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is in de diepte uitbreidbaar. De reeks is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Met behulp van een uitbreidingsframe, OPCP-EE, kunnen diepliggendere onderdelen worden geïnstalleerd. De OABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.

Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaanpakking (PUR), geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +60°C.


Ontvlambaarheid: UL94 HB.

Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Afwerking: RAL 7035.

Levering: Kastbody, deksel, dekselschroeven van polyamide en montageschroeven.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



Met grijs deksel

H	B	D	Inbouwdiepte (mm)	Gewicht (kg)	Item nr.
200	200	132	115	1.10	OABP202013GE
200	300	132	115	1.45	OABP203013GE
200	400	132	115	1.75	OABP204013GE
300	300	132	115	1.90	OABP303013GE
300	400	132	115	2.30	OABP304013GE
300	600	132	115	3.20	OABP306013GE
400	600	132	115	4.00	OABP406013GE

Met transparant deksel

H	B	D	Inbouwdiepte (mm)	Gewicht (kg)	Item nr.
200	200	132	115	1.10	OABP202013TE
200	300	132	115	1.50	OABP203013TE
200	400	132	115	1.85	OABP204013TE
300	300	132	115	1.90	OABP303013TE
300	400	132	115	2.40	OABP304013TE
300	600	132	115	3.40	OABP306013TE
400	600	132	115	4.10	OABP406013TE

OABP

ABS klemmenkast groot