

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046856



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	2046856
Type	SV25W G
Dimensie	Ø25mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	4,80 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046856



## Technische gegevens



Lengte	60,00 mm
Afmeting D	28,10 mm
Afmeting L	60,00 mm
Afmeting M	M25
Afmeting d	25,70 mm
Afmeting t	1,20 mm
Afmeting l	30,00 mm
Uitvoering	plug
voor buisdiameter	25,00 mm
Afmetingen	25
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>