

Technisch specificatieblad

Tegenmoer, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2048957



Tegenmoer volgens DIN 46319, met metrische schroefdraad volgens IEC 423.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2048957
Type	116 M40 LGR PA
Omschrijving 1	Wartelmoer
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	1,68 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting E	56,00 mm
Afmeting L	7,00 mm
SW	50,00 mm
Soort schroefdraad	metrisch
Schroefdraad	M40x1,5
Nominale schroefdraadmaat	40,00
metrisch/PG	
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>