

Azur

Eigenschappen & Voordelen

- Frontpaneel met dun profiel
- Gekromde schoepen voor betere drukopbouw
- Geschikt voor horizontale en verticale montage
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond-, paneel-, en raamontage



Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel is de Azur onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Azur over een ingebouwde vochtsensor, instelbare nalooptijd of beide.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.



Uitvoeringen

WC-Badkamerventilator

Type	Artikelnummer
Azur 100B	8000000031
Azur 125B	8000000035

WC-Badkamerventilator met timer

Type	Artikelnummer
Azur 100T	8000000032
Azur 125T	8000000036

Badkamerventilator met vochtsensor

Type	Artikelnummer
Azur 125H	8000000037

WC-Badkamerventilator met vochtsensor en timer

Type	Artikelnummer
Azur 100HT	8000000033

WC-Badkamerventilator met timer en PIR

Type	Artikelnummer
Azur 100TM	8000000034

Keukenventilator

Type	Artikelnummer
Azur 150X	8000000039

Keukenventilator met timer

Type	Artikelnummer
Azur 150XT	8000000040

Keukenventilator met vochtsensor

Type	Artikelnummer
Azur 150XH	8000000041

Accessoires



Muurdoorvoer, kunststof kanaal Ø100 inclusief buitenrooster

Type Artikelnummer
MDVSW 100 800000002



Muurdoorvoer met rooster wit Ø125mm

Type Artikelnummer
MDVSW 125 800000026



Muurdoorvoer met rooster wit Ø150mm

Type Artikelnummer
MDVSW 150 800000030



Condensatieslot PVC 110mm





Type Artikelnummer
CV 110 800000268

Afmetingen (mm) & Gewicht

100

125

150



Type	A	BØ	C	D	kg
Azur 100	160	99	80	17	0,5
Azur 125	187	125	131	18	0,7
Azur 150	223	147	111	19	1,2

Prestaties

Afzuigprestaties - vrije inlaat en uitlaat

Geluidsniveau dB(A)

Type	m ³ /h	l/s	Watt	@ 3m
Azur 100B/T/HT/TM	75	21	14	30
Azur 125B/T/H	160	45	20	40
Azur 150X/XT/XH	241	67	20	43