

1

TTS
TTS/L
TTS/L-AI


2

3

4

5

6




	Wersja standard	Standard Versions
TTS / TTS-L TTS-L-AI	Poliuretan (Tecnanol) Poliuretan (Tecnanol) + POM	Polyurethane (Tecnanol) Polyurethane (Tecnanol) + POM
	Wersja alternatywna	Alternative Versions
	Poliuretan PN 522	Polyurethane PN 522
Temperatura / Temperature		
TTS TTS-L TTS-L-AI	-35°C +100°C -45°C +110°C - PN 522	
	Ciśnienie / Pressure	Prędkość / Speed
TTS TTS-L TTS-L-AI	400 bar	0,5 m/s
Odporność na media / Resistant to fluids		
TTS TTS-L TTS-L-AI	oleje hydrauliczne woda emulsje	hydraulic oil water emulsions
Odpowiednik uszczelnień / Equivalent		
TTS TTS-L TTS-L-AI	KI-310, GPX, MA36, SN36, RSC, SU-TS-P K38, RU2.., TS, MA35, TIL, RSD MA37, TILA, SU-TS-Ei-P	

TTS uszczelnienie dławnicowe, jednostronnego działania. Wykonane z poliuretanu „Tecnanol”. TTS spełnia najwyższe wymagania dla uszczelnień typu U jak wysoka elastyczność, niski poziom deformacji, wyśmienita odporność na zużycie ścierne.

TTS-L wersja z podwójną wewnętrzną wargą, idealna do aplikacji, w których występuje zwiększone tarcie, np. cylindrów teleskopowych.

TTS-AI wersja wzmocniona pierścieniem anty-wyciskowym, zachowuje optymalne właściwości uszczelniające w trudnych warunkach, przy zwiększonym ciśnieniu i zwiększonych tendencjach do wyciskania uszczelnienia oraz agresywnej pracy części mechanicznych siłownika.



TTS
TTS/L
TTS/L-AI

1

2

3

4

5

6

Wytyczne projektowe uszczelnień dławnicowych / Rod seal design guidelines				
	0 mm < d ≤ 50 mm	50 mm < d ≤ 100 mm	100 mm < d ≤ 150 mm	d ≥ 150 mm
r	usunąć ostre krawędzie / remove sharp edges			
A	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm < A ≤ 5 mm

G/2: Tolerancja wielkości szczeliny względem ciśnienia roboczego Operating pressure to determinate maximum gap allowance G/2					
G	Wymiary profili	> 16 MPa	> 26 MPa	> 32 MPa	> 40 MPa
		≤ 5	0,50 mm	0,40 mm	0,35 mm
	> 5,00-7,5	0,55 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,35 mm
	> 7,5-12,5	0,60 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,40 mm
	15	0,65 mm	0,55 mm	0,45 mm	0,40 mm

Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 501	6-14-5,8/L	6,00	14,00	5,80	6,30
TTS 502/1	8-14-5,5/L	8,00	14,00	5,50	6,00
TTS 503	8-16-5,8/L	8,00	16,00	5,80	6,30
TTS 504	10-16-4,8/L	10,00	16,00	4,80	5,40
TTS 505	10-18-5,8/L	10,00	18,00	5,80	6,30
TTS 506	12-18-4,5	12,00	18,00	4,50	5,00
TTS 507	12-19-5,7/L	12,00	19,00	5,70	6,30
TTS 508	12-20-5,8	12,00	20,00	5,80	6,30
TTS 509	12-20-5,8/L	12,00	20,00	5,80	6,30
TTS 510/1	13-24-6/L	13,00	24,00	6,00	7,00
TTS 510/3	12-23-6,5	12,00	23,00	6,50	7,50
TTS 511	14-20-4,8/L	14,00	20,00	4,80	5,30
TTS 512	14-22-5,8/L	14,00	22,00	5,80	6,30
TTS 512/2	14-23-5,8/L	14,00	23,00	5,80	6,30
TTS 512/3	14,5-20-3,5	14,50	20,00	3,50	4,00
TTS 514	15,4-25,5-6,5/L	15,40	25,50	6,50	7,40
TTS 515	16-22-4	16,00	22,00	4,00	4,50



1

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

2

3

4

5

6



Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 515/2	16-23-5,6/L	16,00	23,00	5,60	6,00
TTS 515/1	16-23-5,8/L	16,00	23,00	5,80	6,30
TTS 516	16-24-5,8/L	16,00	24,00	5,80	6,30
TTS 516/1	16-24-5,8	16,00	24,00	5,80	6,30
TTS 517	16-24-6	16,00	24,00	6,00	7,00
TTS 518	18-25-5	18,00	25,00	5,00	5,70
TTS 519	18-26-5,8/L	18,00	26,00	5,80	6,30
TTS 520	18-26-6	18,00	26,00	6,00	7,00
TTS 521	18-26-6/L	18,00	26,00	6,00	7,00
TTS 522	18-26-8/L	18,00	26,00	8,00	9,00
TTS 523	18-28-5,8	18,00	28,00	5,80	6,30
TTS 524	18-28-5,8/L	18,00	28,00	5,80	6,30
TTS 525	18-28-7	18,00	28,00	7,00	8,00
TTS 526	19,5-27,5-8/L	19,50	27,50	8,00	9,00
TTS 526/1	20-25-2,2	20,00	25,00	2,20	3,00
TTS 527	20-25-3	20,00	25,00	3,00	3,70
TTS 528	20-25-3,7	20,00	25,00	3,70	4,50
TTS 529	20-26-5/L	20,00	25,00	5,00	5,50
TTS 531	20-26-5,2/L	20,00	26,00	5,20	6,00
TTS 532	20-27-5,8	20,00	27,00	5,80	6,30
TTS 533	20-28-5,8	20,00	28,00	5,80	6,30
TTS 534	20-28-5,8/L	20,00	28,00	5,80	6,30
TTS 535	20-28-6,3/L	20,00	28,00	6,30	7,00
TTS 536	20-28-7/L	20,00	28,00	7,00	8,00
TTS 537	20-30-7,2	20,00	30,00	7,20	8,00
TTS 538	20-30-7/L	20,00	30,00	7,00	8,00
TTS 539	20-30-8/L	20,00	30,00	8,00	9,00
TTS 540	20-30-10	20,00	30,00	10,00	11,00
TTS 542	22-28-4,5	22,00	28,00	4,50	5,50
TTS 543	22-30-5,8/L	22,00	30,00	5,80	6,30
TTS 544	22-30-6	22,00	30,00	6,00	7,00
TTS 545	22-30-6,3/L	22,00	30,00	6,30	7,00
TTS 546	22-30-7	22,00	30,00	7,00	8,00
TTS 546/1	22-30-7/L	22,00	30,00	7,00	8,00
TTS 546/2	22-30-8	22,00	30,00	8,00	9,00
TTS 547	22-32-7	22,00	32,00	7,00	8,00
TTS 548	22-32-8	22,00	32,00	8,00	9,00
TTS 549	24-30-4,5	24,00	30,00	4,50	5,00
TTS 549/1	24-32-5,8	24,00	32,00	5,80	6,30
TTS 550	24-34-5,7	24,00	34,00	5,70	6,50
TTS 552	25-32-4	25,00	32,00	4,00	5,00
TTS 553	25-32-5,8	25,00	32,00	5,80	6,50
TTS 554	25-33-5,8	25,00	33,00	5,80	6,30
TTS 555	25-33-5,8/L	25,00	33,00	5,80	6,30

Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 556	25-33-6,5/L	25,00	33,00	6,50	7,50
TTS 557	25-33-7/L	25,00	33,00	7,00	8,00
TTS 558	25-33-8	25,00	33,00	8,00	9,00
TTS 559	25-35-5	25,00	35,00	5,00	6,00
TTS 560	25-35-5,8/L	25,00	35,00	5,80	6,30
TTS 561	25-35-7	25,00	35,00	7,00	8,00
TTS 562	25-35-7/L	25,00	35,00	7,00	8,00
TTS 564	25-35-8/L	25,00	35,00	8,00	9,00
TTS 566/1	25-35-10/L	25,00	35,00	10,00	11,00
TTS 567	25-36-5	25,00	36,00	5,00	6,00
TTS 569/1	27-35-6	27,00	35,00	6,00	6,50
TTS 571	28-36-5,8	28,00	36,00	5,80	6,30
TTS 572	28-36-5,8/L	28,00	36,00	5,80	6,30
TTS 573	28-36-8	28,00	36,00	8,00	9,00
TTS 574	28-38-5,8/L	28,00	38,00	5,80	6,30
TTS 575	28-38-7	28,00	38,00	7,00	8,00
TTS 576	28-38-7/L	28,00	38,00	7,00	8,00
TTS 578	30-38-5,8	30,00	38,00	5,80	6,30
TTS 579	30-38-5,8/L	30,00	38,00	5,80	6,30
TTS 580	30-38-5,8/AI	30,00	38,00	5,80	6,30
TTS 581	30-38-8	30,00	38,00	8,00	9,00
TTS 581/1	30-38-8/L	30,00	38,00	8,00	9,00
TTS 582	30-40-6,5/L	30,00	40,00	6,50	7,50
TTS 582/2	30-40-7	30,00	40,00	7,00	8,00
TTS 583	30-40-7/L	30,00	40,00	7,00	8,00
TTS 584	30-40-10	30,00	40,00	10,00	11,00
TTS 585	30-40-10-L	30,00	40,00	10,00	11,00
TTS 586	32-40-5,8	32,00	40,00	5,80	6,30
TTS 587	32-40-5,8/L	32,00	40,00	5,80	6,30
TTS 588	32-40-6,7/L	32,00	40,00	6,70	7,70
TTS 588/1	32-40-7/L	32,00	40,00	7,00	8,00
TTS 589	32-40-8	32,00	40,00	8,00	9,00
TTS 590	32-40-8/L	32,00	40,00	8,00	9,00
TTS 590/1	32-41,5-7,9/L	32,00	41,50	7,90	8,90
TTS 591	32-42-7/L	32,00	42,00	7,00	8,00
TTS 592	32-42-8/L	32,00	42,00	8,00	9,00
TTS 593	32-42-10/L	32,00	42,00	10,00	11,00
TTS 595/1	32-45-10L	32,00	45,00	10,00	11,00
TTS 596	35-43-5,8/L	35,00	43,00	5,80	6,30
TTS 597	35-43-6	35,00	43,00	6,00	7,00
TTS 598	35-43-6/L	35,00	43,00	6,00	7,00
TTS 599	35-43-8/L	35,00	43,00	8,00	9,00
TTS 600	35-45-7/L	35,00	45,00	7,00	8,00
TTS 601	35-45-10/L	35,00	45,00	10,00	11,00

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

1

2

3

4

5

6



1

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

2

3

4

5

6



Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 603	35-50-10/L	35,00	50,00	10,00	11,00
TTS 604	36-44-5,8/L	36,00	44,00	5,80	6,30
TTS 605	36-44-6	36,00	44,00	6,00	7,00
TTS 606	36-44-8	36,00	44,00	8,00	9,00
TTS 607	36-46-7	36,00	46,00	7,00	8,00
TTS 607/1	36-46-7-AI	36,00	46,00	7,00	8,00
TTS 609	36-46-10	36,00	46,00	10,00	11,00
TTS 611	38-45-6	38,00	45,00	6,00	7,00
TTS 612	38-50-8,5/L	38,00	50,00	8,50	9,50
TTS 613	40-48-5,8	40,00	48,00	5,80	6,30
TTS 614	40-48-5,8/L	40,00	48,00	5,80	6,30
TTS 614/1	40-48-6/L	40,00	48,00	6,00	7,00
TTS 615	40-48-8	40,00	48,00	8,00	9,00
TTS 616	40-48-8/L	40,00	48,00	8,00	9,00
TTS 617	40-48-8/L-AI	40,00	48,00	8,00	9,00
TTS 618	40-49,5-9,5/L	40,00	49,50	9,50	10,50
TTS 619	40-50-6/L	40,00	50,00	6,00	7,00
TTS 620	40-50-7	40,00	50,00	7,00	8,00
TTS 621	40-50-7/L	40,00	50,00	7,00	8,00
TTS 622	40-50-10	40,00	50,00	10,00	11,00
TTS 623	40-50-10/L	40,00	50,00	10,00	11,00
TTS 624	40-50-10/L-AI	40,00	50,00	10,00	11,00
TTS 628	40-55-10/L	40,00	55,00	10,00	11,00
TTS 629	40-55-10/L-AI	40,00	55,00	10,00	11,00
TTS 630	40-60-10L	40,00	60,00	10,00	11,00
TTS 631	42-50-6/L	42,00	50,00	6,00	7,00
TTS 632	42-52-8/L	42,00	52,00	8,00	9,00
TTS 633/1	45-52-12/L	45,00	52,00	12,00	13,00
TTS 634	45-53-5,8/L	45,00	53,00	5,80	6,30
TTS 635	45-53-6	45,00	53,00	6,00	7,00
TTS 635/1	45-53-7/L	45,00	53,00	7,00	8,00
TTS 636	45-53-8	45,00	53,00	8,00	9,00
TTS 637	45-53-8/L	45,00	53,00	8,00	9,00
TTS 638/1	45-53-12	45,00	53,00	12,00	13,00
TTS 639/1	45-54,3-8/L	45,00	54,30	8,00	8,70
TTS 639/2	45-55-5,7/L	45,00	55,00	5,70	6,50
TTS 641	45-55-7/L	45,00	55,00	7,00	8,00
TTS 642	45-55-10	45,00	55,00	10,00	11,00
TTS 643	45-55-10/L	45,00	55,00	10,00	11,00
TTS 644	45-55-10/L-AI	45,00	55,00	10,00	11,00
TTS 645	45-57,7-9,5/L	45,00	57,70	9,50	10,50
TTS 646	45-60-10/L	45,00	60,00	10,00	11,00
TTS 648	46-54-8/L	46,00	54,00	8,00	9,00
TTS 649	48-60-6/L	48,00	60,00	6,00	7,00

Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 651	50-58-8/L	50,00	58,00	8,00	9,00
TTS 651/1	50-58-8	50,00	58,00	8,00	9,00
TTS 652	50-60-7	50,00	60,00	7,00	8,00
TTS 653	50-60-7/L	50,00	60,00	7,00	8,00
TTS 654	50-60-9/L	50,00	60,00	9,00	10,00
TTS 655	50-60-10	50,00	60,00	10,00	11,00
TTS 656	50-60-10/L	50,00	60,00	10,00	11,00
TTS 658	50-62-8	50,00	62,00	8,00	9,00
TTS 659	50-62-8,6/L-AI	50,00	62,00	8,60	9,60
TTS 661	50-62,7-9,5/L	50,00	62,70	9,50	10,50
TTS 663	50-65-10/L	50,00	65,00	10,00	11,00
TTS 664	50-65-10/L-AI	50,00	65,00	10,00	11,00
TTS 665	50-70-12/L-AI	50,00	70,00	12,00	13,00
TTS 666	50-70-13,5/L	50,00	70,00	13,50	14,50
TTS 667	50-63-8	55,00	63,00	8,00	9,00
TTS 667/1	55-63-8/L	55,00	63,00	8,00	9,00
TTS 668	55-65-7,2	55,00	65,00	7,20	8,00
TTS 668/1	55-65-7,2/L	55,00	65,00	7,20	8,00
TTS 669	55-65-10	55,00	65,00	10,00	11,00
TTS 670	55-65-10/L	55,00	65,00	10,00	11,00
TTS 671	55-65-10/AI	55,00	65,00	10,00	11,00
TTS 672	55-65-12	55,00	65,00	12,00	13,00
TTS 673	55-65-12/L	55,00	65,00	12,00	12,50
TTS 675	56-71-11,5/L	56,00	71,00	11,50	12,50
TTS 675/1	56-71-9,5/L	56,00	71,00	9,50	10,50
TTS 676/1	56-71-11,5/L-AI	56,00	71,00	11,50	12,50
TTS 677	57,1-66,7-9,5/L	57,10	66,70	9,50	10,50
TTS 678	57,1-69,8-9,5/L	57,10	69,80	9,50	10,50
TTS 678/1	60-68-7/L	60,00	68,00	7,00	8,00
TTS 679	60-68-8	60,00	68,00	8,00	9,00
TTS 680	60-68-8/L	60,00	68,00	8,00	9,00
TTS 681	60-68-13/L	60,00	68,00	13,00	14,00
TTS 681/1	60-69,3-8/L	60,00	69,30	8,00	8,70
TTS 682	60-70-7,2	60,00	70,00	7,20	8,00
TTS 682/1	60-70-10	60,00	70,00	10,00	11,00
TTS 683	60-70-10/L	60,00	70,00	10,00	11,00
TTS 684	60-70-11,5/L	60,00	70,00	11,50	12,50
TTS 684/1	60-70-11,5/L-AI	60,00	70,00	11,50	12,50
TTS 685	60-70-12/L	60,00	70,00	12,00	13,00
TTS 686	60-70-12	60,00	70,00	12,00	13,00
TTS 686/1	60-70-12/AI	60,00	70,00	12,00	13,00
TTS 689	60-72-9	60,00	72,00	9,00	10,00
TTS 690	60-72-9/L	60,00	72,00	9,00	10,00
TTS 691	60-75-10/L	60,00	75,00	10,00	11,00

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

1

2

3

4

5

6



1

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

2

3

4

5

6



Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 692	60-75-12/L-AI	60,00	75,00	12,00	13,00
TTS 692/1	60-75-12/L	60,00	75,00	12,00	13,00
TTS 693	60-80-12/L-AI	60,00	80,00	12,00	13,00
TTS 694	61-69-8	61,00	69,00	8,00	9,00
TTS 695	61-69-8/L	61,00	69,00	8,00	9,00
TTS 695/1	61-69,7-8/L	61,00	69,70	8,00	9,00
TTS 696	63-71-8	63,00	71,00	8,00	9,00
TTS 697	63-75-8,6/L-AI	63,00	75,00	8,60	9,50
TTS 698	63-75-10	63,00	75,00	10,00	11,00
TTS 699	63-75-12/L-AI	63,00	75,00	12,00	13,00
TTS 699/1	63-78-10/L-AI	63,00	78,00	10,00	11,00
TTS 700	63-78-11,5/L-AI	63,00	78,00	11,50	12,50
TTS 701	63-78-12,5/L-AI	63,00	78,00	12,50	13,50
TTS 704	63,5-76,2-9,5/L	63,50	76,20	9,50	10,50
TTS 704/2	65-75-7	65,00	75,00	7,00	8,00
TTS 704/3	65-73-8/L	65,00	73,00	8,00	9,00
TTS 705	65-75-12	65,00	75,00	12,00	13,00
TTS 706	65-75-12/L	65,00	75,00	12,00	13,00
TTS 707	65-75-12,5/L	65,00	75,00	12,50	13,50
TTS 708	65-77,7-9,5/L	65,00	77,70	9,50	10,50
TTS 710	65-80-11,5/L-AI	65,00	80,00	11,50	12,50
TTS 713	68-76-8	68,00	76,00	8,00	9,00
TTS 714	68-76-8/L	68,00	76,00	8,00	9,00
TTS 714/1	69-78,3-8/L	69,00	78,30	8,00	8,70
TTS 715	69,8-82,5-9,5/L	69,80	82,50	9,50	10,50
TTS 715/1	70-78-8	70,00	78,00	8,00	9,00
TTS 715/2	70-78-8/L	70,00	78,00	8,00	9,00
TTS 716	70-80-7	70,00	80,00	7,00	8,00
TTS 716/1	70-80-7/AI	70,00	80,00	7,00	8,00
TTS 717	70-80-10	70,00	80,00	10,00	11,00
TTS 718	70-80-12	70,00	80,00	12,00	13,00
TTS 719	70-80-12/AI	70,00	80,00	12,00	13,00
TTS 720	70-82-9	70,00	82,00	9,00	10,00
TTS 721	70-85-11,5/L	70,00	85,00	11,50	12,50
TTS 722	70-85-12/L-AI	70,00	85,00	12,00	13,00
TTS 723	70-90-12/L-AI	70,00	90,00	12,00	13,00
TTS 724	70-90-13,5/L-AI	70,00	90,00	13,50	14,50
TTS 726	73-82,4-7/L	73,00	82,40	7,00	8,00
TTS 726/2	75-83-7/L	75,00	83,00	7,00	8,00
TTS 727	75-83-8/L	75,00	83,00	8,00	9,00
TTS 728	75-85-7,2	75,00	85,00	7,20	8,00
TTS 729	75-85-7/L	75,00	85,00	7,00	8,00
TTS 729/1	75-85-7/AI	75,00	85,00	7,00	8,00
TTS 730	75-85-12	75,00	85,00	12,00	13,00

Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 731	75-85-12/L	75,00	85,00	12,00	13,00
TTS 732/1	75-88-13/L-AI	75,00	88,00	13,00	14,00
TTS 733	75-90-10,5/L	75,00	90,00	10,50	11,50
TTS 734	75-90-12/L-AI	75,00	90,00	12,00	13,00
TTS 736	76-84-8	76,00	84,00	8,00	9,00
TTS 737	76-84-8/L	76,00	84,00	8,00	9,00
TTS 737/1	76-85,3-8/L	76,00	85,30	8,00	8,70
TTS 738	76,2-88,9-9,5/L	76,20	88,90	9,50	10,50
TTS 739	76,2-91,2-12/L	76,20	91,20	12,00	13,00
TTS 740	78-86-13/L	78,00	86,00	13,00	14,00
TTS 741/1	79-87,7-8/L	79,00	87,70	8,00	9,00
TTS 742	79,4-88,9-9,5/L	79,40	88,90	9,50	10,50
TTS 742/1	80-88-8/L	80,00	88,00	8,00	9,00
TTS 743/2	80-89,5-11,5/L	80,00	89,50	11,50	12,50
TTS 744	80-90-7,2	80,00	90,00	7,20	8,00
TTS 745	80-90-12	80,00	90,00	12,00	13,00
TTS 746	80-90-12/L	80,00	90,00	12,00	13,00
TTS 747	80-90-14	80,00	90,00	14,00	15,00
TTS 748	80-92-9/L	80,00	92,00	9,00	9,60
TTS 748/1	80-93-13/L-AI	80,00	93,00	13,00	14,00
TTS 749	80-95-11/L	80,00	95,00	11,00	12,00
TTS 750	80-95-11,5/L	80,00	95,00	11,50	12,50
TTS 751	80-95-11,5/L-AI	80,00	95,00	11,50	12,50
TTS 752	80-96-9,5/L	80,00	96,00	9,50	10,50
TTS 754	80-100-11,5/L-AI	80,00	100,00	11,50	12,50
TTS 755	80-100-13,5/L-AI	80,00	100,00	13,50	14,50
TTS 755/1	80-100-13,5/L-AI	80,00	100,00	13,50	14,50
TTS 756	82,5-97,5-12/L	82,50	97,50	12,00	13,00
TTS 756/1	83-98-12/L	83,00	98,00	12,00	13,00
TTS 757	85-95-7	85,00	95,00	7,00	8,00
TTS 757/1	85-95-12/L	85,00	95,00	12,00	13,00
TTS 757/2	85-95-7/AI	85,00	95,00	7,00	8,00
TTS 758	85-97-8,5	85,00	97,00	8,50	9,50
TTS 759	85-105-12/L-AI	85,00	105,00	12,00	13,00
TTS 759/1	85-105-12/L	85,00	105,00	12,00	13,00
TTS 760	85-105-13,5/L	85,00	105,00	13,50	14,50
TTS 760/1	85,5-97,5-12/L	85,50	97,50	12,00	13,00
TTS 762	86-101-12/L	86,00	101,00	12,00	13,00
TTS 763	88-96-8	88,00	96,00	8,00	9,00
TTS 764	88-96-8/L	88,00	96,00	8,00	9,00
TTS 764/1	88-97,3-8/L	88,00	97,30	8,00	8,70
TTS 765	88,9-101,6-9,5/L	88,90	101,60	9,50	10,50
TTS 766/2	90-98-8/L	90,00	98,00	8,00	9,00
TTS 766/4	90-98-7/L	90,00	98,00	7,00	8,00

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

1

2

3

4

5

6



1

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

2

3

4

5

6



Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 767	90-102-9/L	90,00	102,00	9,00	10,00
TTS 767/1	90-100-14/L-AI	90,00	100,00	14,00	15,00
TTS 768	90-105-8,5/L-AI	90,00	105,00	8,50	9,50
TTS 769	90-105-11,5/L	90,00	105,00	11,50	12,50
TTS 769/1	90-105-13/L-AI	90,00	105,00	13,00	14,00
TTS 770	90-105-12/L-AI	90,00	105,00	12,00	13,00
TTS 771	90-110-11,5/L-AI	90,00	110,00	11,50	12,50
TTS 772	90-110-12/L-AI	90,00	110,00	12,00	13,00
TTS 773	90-110-14/L	90,00	110,00	14,00	15,00
TTS 774	91-99-8	91,00	99,00	8,00	9,00
TTS 775	91-99-8/L	91,00	99,00	8,00	9,00
TTS 775/1	92-101,3-8/L	92,00	101,30	8,00	8,70
TTS 776	95-103-11,5/L	95,00	103,00	11,50	12,50
TTS 778	95-115-13,5/L-AI	95,00	115,00	13,50	14,50
TTS 779	97-105-13/L	97,00	105,00	13,00	14,00
TTS 779/1	98-106,7-8/L	98,00	106,70	8,00	9,00
TTS 779/2	98-107,5-11,5/L	98,00	107,50	11,50	12,50
TTS 780	100-110-12,5/L-AI	100,00	110,00	12,50	13,50
TTS 780/1	100-112-14/L	100,00	112,00	14,00	15,00
TTS 781	100-113-12,5/L-AI	100,00	113,00	12,50	13,50
TTS 782	100-115-12/L	100,00	115,00	12,00	13,00
TTS 782/1	100-120-11,5/L	100,00	120,00	11,50	12,50
TTS 782/2	105-113-7/L	105,00	113,00	7,00	8,00
TTS 783	100-120-13,5/L-AI	100,00	120,00	13,50	14,50
TTS 783/2	105-113-8/L	105,00	113,00	8,00	9,00
TTS 783/4	105-120-11/L	105,00	120,00	11,00	12,00
TTS 784	105-125-12/L-AI	105,00	125,00	12,00	13,00
TTS 785	107-115-8	107,00	115,00	8,00	9,00
TTS 786	107-115-8/L	107,00	115,00	8,00	9,00
TTS 786/1	107-116,3-8/L	107,00	116,30	8,00	8,70
TTS 787/1	108-117-8/L	108,00	117,00	8,00	8,70
TTS 788	110-120-13,5/L-AI	110,00	120,00	13,50	14,50
TTS 789	110-120-11,5/L	110,00	120,00	11,50	12,50
TTS 790	110-125-11,3/L	110,00	125,00	11,30	12,00
TTS 791	110-130-12/L-AI	110,00	130,00	12,00	13,00
TTS 793	115-123-11,5/L	115,00	123,00	11,50	12,50
TTS 793/1	115-130-11	115,00	130,00	11,00	12,00
TTS 793/2	115-130-15/L-AI	115,00	130,00	15,00	16,00
TTS 794/1	116-124,7-8/L	116,00	124,70	8,00	9,00
TTS 794/2	116-125,5-11,5/L	116,00	125,50	11,50	12,50
TTS 795	118-126-13/L	118,00	126,00	13,00	14,00
TTS 795/2	120-128-8/L	120,00	128,00	8,00	9,00
TTS 795/3	120-128-7/L	120,00	128,00	7,00	8,00
TTS 797	120-140-11,5/L-AI	120,00	140,00	11,50	12,50

Kod zamówienia Code	Oznaczenie wymiarowe	Wymiary gniazda / Housing dimensions			
		d	D	h	H
TTS 798	126-134-8	126,00	134,00	8,00	9,00
TTS 799	126-134-8/L	126,00	134,00	8,00	9,00
TTS 799/1	126-135,3-8/L	126,00	135,30	8,00	8,70
TTS 799/2	127-152,4-14	127,00	152,40	14,00	15,00
TTS 800/1	130-140-7/AI	130,00	140,00	7,00	8,00
TTS 800/2	130-145-11	130,00	145,00	11,00	12,00
TTS 802	130-155-15/L	130,00	155,00	15,00	16,00
TTS 802/1	135-143,7-8/L	135,00	143,70	8,00	9,00
TTS 802/2	135-143-11,5/L	135,00	143,00	11,50	12,50
TTS 802/3	135-150-11	135,00	144,50	11,50	12,50
TTS 802/4	135-150-11	135,00	150,00	11,00	12,00
TTS 803/1	140-155-11	140,00	155,00	11,00	12,00
TTS 803/2	140-148-7/L	140,00	148,00	7,00	8,00
TTS 805	140-160-14/L-AI	140,00	160,00	14,00	15,00
TTS 807	143-151-13/L	143,00	151,00	13,00	14,00
TTS 808	145-153-8	145,00	153,00	8,00	9,00
TTS 809	145-153-8/L	145,00	153,00	8,00	9,00
TTS 809/1	145-154,3-8/L	145,00	154,30	8,00	8,70
TTS 809/2	145-157,7-9/AI	145,00	157,70	9,00	10,00
TTS 809/3	145-160-15/L-AI	145,00	160,00	15,00	16,00
TTS 809/4	146-154-8/L	146,00	154,00	8,00	9,00
TTS 810/1	150-170-13,5/AI	150,00	170,00	13,50	14,50
TTS 810/2	154-162,7-8/L	154,00	162,70	8,00	9,00
TTS 810/3	155-163-11,5/L	155,00	163,00	11,50	12,50
TTS 810/5	160-180-15	160,00	180,00	15,00	16,00
TTS 810/7	152,4-177,8-14	152,40	177,80	14,00	15,00
TTS 810/8	154,5-164-11,5	154,50	164,00	11,50	12,50
TTS 811	160-185-18/L-AI	160,00	185,00	18,00	19,00
TTS 812/1	165-174,3-8/L	165,00	174,30	8,00	8,70
TTS 813/1	165-180-11	165,00	180,00	11,00	12,00
TTS 813/2	165-173-11,5	165,00	173,00	11,50	12,50
TTS 814	165,5-173-9/L	165,50	173,00	9,00	10,00
TTS 814/4	167-176,3-8	167,00	176,30	8,00	8,70
TTS 815	170-180-10/L	170,00	180,00	10,00	11,00
TTS 815/1	174-182,7-8/L	174,00	182,70	8,00	9,00
TTS 815/2	175-185-12/L	175,00	185,00	12,00	13,00
TTS 815/3	187-196,3-8/L	187,00	196,30	8,00	8,70
TTS 815/4	170-182,7-9	170,00	182,70	9,00	10,00
TTS 816/1	196-204,7-8/L	196,00	204,70	8,00	9,00
TTS 816/2	187-196,5-11,5	187,00	196,50	11,50	12,50
TTS 816/4	197-206,5-11,5/L	197,00	206,50	11,50	12,50
TTS 817	197-209-12/L	197,00	209,00	12,00	13,00
TTS 817/1	221,5-230,2-11/L	221,50	230,20	12,00	13,00
TTS 817/2	222-234-12/L	222,00	234,00	12,00	13,00

TTS
TTS/L
TTS/L-AI

1

2

3

4

5

6

