

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Artikeleigenschaften

- Geprüft für Bahnanwendungen
- Die steckbare ST-COMBI Zufederklemmen-Baureihe vereint die Systemvorteile der ST Standard Klemmenbaureihe mit denen des COMBI Stecksystems



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 832612
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.641 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.655 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Anwendungsbereich	Bahnindustrie Maschinenbau Anlagenbau
Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt, siehe Deratingkurve)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Technische Daten

Allgemein

Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt, siehe Deratingkurve)
Nennstrom I _N	24 A (siehe Deratingkurve)
Nennspannung U _N	500 V
Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt, siehe Deratingkurve)
Offene Seitenwand	ja
Steckzyklen mechanisch	100
Stoßspannungsprüfung Sollwert	7,3 kV
Ergebnis Stoßspannungsprüfung	Prüfung bestanden
Biegeprüfung Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Biegeprüfung Umdrehungen	135
Biegeprüfung Leiterquerschnitt/Gewicht	0,08 mm ² / 0,1 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Ergebnis Biegeprüfung	Prüfung bestanden
Zugprüfung Leiterquerschnitt	0,08 mm ²
Zugkraft Sollwert	5 N
Zugprüfung Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Zugkraft Sollwert	50 N
Zugprüfung Leiterquerschnitt	4 mm ²
Zugkraft Sollwert	60 N
Ergebnis Zugprüfung	Prüfung bestanden
Festsitz auf Befestigungsauflage	NS 35
Sollwert	1 N
Ergebnis Festsitzprüfung	Prüfung bestanden
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Kurzzeitstrom	0,3 kA
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt	4 mm ²
Kurzzeitstrom	0,48 kA
Ergebnis Kurzstromfestigkeit	Prüfung bestanden
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer	30 s
Ergebnis Thermische Prüfung	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prüfspektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Prüffrequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
ASD-Pegel	0,02 g ² /Hz
Beschleunigung	0,8g
Prüfdauer je Achse	5 h

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Technische Daten

Allgemein

Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schockprüfung	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5 g
Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis Schockprüfung	Prüfung bestanden
Temperaturindex Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C

Maße

Breite	5,2 mm
Deckelbreite	2,2 mm
Länge	48,5 mm
Höhe NS 35/7,5	36,5 mm
Höhe NS 35/15	44 mm

Anschlussdaten

Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Anschlussart	Zugfeder- / Steckanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	28
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Abisolierlänge minimal	8 mm
Abisolierlänge maximal	10 mm
Lehrdorn	A3

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / GL / BV / DNV / RS / IECCEB CB Scheme / CSA / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Approbationen

CSA 

	B	C
mm ² /AWG/kcmil	24-12	24-12
Nennstrom IN	20 A	20 A
Nennspannung UN	300 V	300 V

UL Recognized 

	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 

mm ² /AWG/kcmil	0.2-4
Nennspannung UN	500 V

cUL Recognized 

	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V

LR

GL

BV

DNV

RS

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Approbationen

IECEE CB Scheme	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4
Nennspannung UN	500 V

CSA		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	24-12	24-12
Nennstrom IN	20 A	20 A
Nennspannung UN	300 V	300 V

EAC

cULus Recognized

Zubehör

Zubehör

Abschlussdeckel

Abschlussdeckel - D-ST 2,5 - 3030417



Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau

Abschlussdeckel - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Distanzplatte - DP PS-5 - 3036725



Distanzplatte, Farbe: rot

Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatte - ATP-ST 4 - 3030721



Abteilungstrennplatte, Länge: 61 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 42 mm, Farbe: grau

Dokumentation

Montagematerial - ST-IL - 3039900



Bedienungsaufkleber für die ST-Klemme

Flansch

Schraubflansch - ST 2,5/1P-F - 3209837



Schraubflansch, zur Verschraubung von COMBI-Steckern, kontur- und teilungsgleich zu den jeweiligen COMBI-Klemmen

Rastflansch - ST 2,5/1P-FS - 3061376



Rastflansch, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Frontadapter

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7 - 2904713



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 0,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 - 2904714



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 - 2904715



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904716



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 - 2904717



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2,5 m

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 - 2904718



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 3 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 - 2904723



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 10 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7 - 2904702



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 0,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 - 2904703



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 - 2904704



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1,5 m

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904705



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 - 2904706



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 - 2904707



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 3 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 - 2904712



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 10 m

Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663



Isolierhülse, Farbe: weiß

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676



Isolierhülse, Farbe: rot

Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689



Isolierhülse, Farbe: blau

Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692



Isolierhülse, Farbe: gelb

Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702



Isolierhülse, Farbe: grün

Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728



Isolierhülse, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731



Isolierhülse, Farbe: schwarz

Isolierhülse - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Isolierhülse, Farbe: weiß

Isolierhülse - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Isolierhülse, Farbe: grau

Isolierhülse - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Isolierhülse, Farbe: schwarz

Klemmenmarker beschriftet

Warnabdeckung - WST 2,5 - 3030941



Warnabdeckung, 5-polig, für Klemmenbreite: 5,2 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Marker für Klemmen - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm

Marker für Klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm

Zackband flach - ZBF 5 CUS - 0825025



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 91-100, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Zackband flach - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 2-20, 22-40, usw. bis 82-100, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39, usw. bis 81-99, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Marker für Klemmen - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm

Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TM 5 - 0818108



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm

Marker für Klemmen - UCT-TM 5 - 0828734



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm

Zackband flach - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 5,2 mm

Marker für Klemmen - UC-TMF 5 - 0818153



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm

Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 - 0828744



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

Kodierelement

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Kodierstern - PC - 3040588



Kodierstern, Länge: 3 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot

Prüfstecker

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744



Prüfstecker, Farbe: silber

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: blau

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht; Farbe: orange

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: gelb

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: rot

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: grün

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: schwarz

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: grau

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: violett

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Prüfadapter, für 4 mm-Ø-Sicherheitsprüfstecker, verrastet im Brückenschacht, Farbe: braun

Prüfstecker - PS-5 - 3030983



Prüfstecker, Farbe: rot

Prüfstecker - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prüfstecker, Farbe: rot

Reduzierbrücke

Reduzierbrücke - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943



Reduzierbrücke, Länge: 22,7 mm, Breite: 10,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Steckbrücke

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 2-5 - 3030161



Steckbrücke, Länge: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 3-5 - 3030174



Steckbrücke, Länge: 22,7 mm, Breite: 14,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 4-5 - 3030187



Steckbrücke, Länge: 22,7 mm, Breite: 19,4 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 5-5 - 3030190



Steckbrücke, Länge: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 10-5 - 3030213



Steckbrücke, Länge: 22,7 mm, Breite: 50,6 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 20-5 - 3030226



Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 50-5 - 3038930



Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 3-5 BU - 3036880



Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 4-5 BU - 3036893



Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 5-5 BU - 3036903



Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 10-5 BU - 3036916



Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 20-5 BU - 3036929



Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 50-5 BU - 3032114



Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 2-5 GY - 3038969



Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 3-5 GY - 3038972



Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 4-5 GY - 3038985



Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 5-5 GY - 3038998



Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 10-5 GY - 3039007



Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 20-5 GY - 3038671



Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 50-5 GY - 3032127



Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBSR 2-5 - 3033702



Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 3-5 - 3001591



Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 4-5 - 3001592



Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 5-5 - 3001593



Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 10-5 - 3033710



Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot

Tragschiene

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Tragschiene ungelocht, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Tragschiene, Material: verzinkt, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5

Ergänzende Produkte

Stecker - SP 2,5/ 1 - 3040258



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 2 - 3040261



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 3 - 3040274



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 4 - 3040287



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 5 - 3040290



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 6 - 3040300



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 7 - 3040313



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 8 - 3040326



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 9 - 3040339



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/10 - 3040342



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/11 - 3040355



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/12 - 3040368



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/13 - 3040371



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/14 - 3040384



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/15 - 3040397



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPB 2,5/10 - 3040193



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/11 - 3040203



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/12 - 3040216



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/13 - 3040229



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/14 - 3040232



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPB 2,5/15 - 3040245



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/10 - 3040494



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/11 - 3040504



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/12 - 3040517



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPDB 2,5/13 - 3040520



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/14 - 3040533



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/15 - 3040546



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/10 - 3210703



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/11 - 3210716



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/12 - 3210729



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/13 - 3210732



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/14 - 3210745



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/15 - 3210758



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/10 - 3041804



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/11 - 3041817



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/12 - 3041820



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/13 - 3041833



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/14 - 3041846



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/15 - 3041859



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Stecker - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Stecker - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Stecker - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105




Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Zeichnungen

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012


Schaltplan

Maßzeichnung



Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Diagramm



Gilt für alle Steckervarianten SP...