

Artikelnummer: 129971

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, volrubberen banden, draagvermogen 5000 kg, 2500 x 1250 mm



Langbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, volrubberen banden, draagvermogen 5000 kg, 2500 x 1250 mm: Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm), impuls gelast. Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc. Stevige antislip en weerbestendige zeefdrukplaat met weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Snelwisselsysteem voor de trekstang met valbeveiliging. Aanhangwagenkoppeling met pen (a[~] 30 mm). Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). 1-assige draaischijfbesturing: draaischijfbesturing met kogelomloopspindel, wendbaar, onderhoudsarm. [ul] Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG gebruiksaanwijzing onderhoudsschema onderdelenlijst Max. Rijsnelheid: 6 km/u Laadoppervlak: B 2500 x D 1250 mm. Laadhoogte: 530 mm Banden: 400 x 130 mm Eigen gewicht: 355 kg Draagvermogen: 5000 kg [ul]

