

**Artikelnummer:** 400902

**Kurzbeschreibung:** Manuflex werkbank Profi speciaal, tafelblad kunststof, 2000 x 700 mm, resedagroen



**Langbeschreibung:** Manuflex werkbank Profi speciaal, diepte 700 mm, breedte en tafelblad naar keuze: De Manuflex basistafel Profi Speciaal is 700 mm diep. Daarbij kunt u de Manuflex basistafel Profi Speciaal in vier breedtes en met twee tafelbladen bestellen. De Manuflex basistafel Profi Speciaal heeft een standaard diepte van 700 mm. De basistafel kan op elk moment worden uitgebreid tot een volledig uitgeruste montage- of testwerkplek. Deze versie van de Manuflex basistafel profi speciaal bestaat uit twee stalen profielframes van 57 x 43 mm en twee stevige frames van 60 mm hoog. De tafel heeft bovendien ook een rubberen onderkant van 6 mm om de vloerbedekking te beschermen. De Manuflex basistafel Profi Speciaal is uitgerust met een klemschroef die in hoogte verstelbaar is van 700 tot 1000 mm. De basistafel is verkrijgbaar in breedtes van 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm en is gepoedercoat volgens een hoge standaard. Dankzij het zelfdragende stalen frame is de tafel bovendien bijzonder stevig en duurzaam. U ontvangt de Manuflex basistafel Profi Speciaal met een 40 mm dik tafelblad, dat u kunt kiezen uit twee uitvoeringen. Meer specifieke informatie hierover vindt u hieronder. Op aanvraag kunnen wij ook de Manuflex basistafel Profi Speciaal in geleidende uitvoering leveren. Meer details: gebruiksdoel: Afzonderlijke werktafel of in rijen gekoppelde werktafel Met accessoires uitbreiding tot volledig uitgeruste montage- en testwerkplek mogelijk Bijzonder stevig en duurzaam door zelfdragend stalen onderstel met klemschroeven voor verstelbaarheid in hoogte van 700 - 1000 mm plus werkbankdikte voor verschillende werkhogtes bij zittende of staande activiteiten onderstel: bestaat uit 2 stalen profielframes 57 x 43 mm en 2 stevige 60 mm hoge frames en rubberen onderkant (6 mm) om de vloer te beschermen het onderstel is hoogwaardig gepoedercoat Standaarddiepte: 700 mm op aanvraag ook leverbaar als geleidende uitvoering keuze uit 9 RAL-kleuren voor onderstel breedte naar keuze: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm het tafelblad is 40 mm dik en kan in 2 verschillende uitvoeringen worden besteld uitvoering tafelblad kunststof: Het lichtgrijze kunststof tafelblad bestaat uit onderhoudsvriendelijke melamine laminaat op een E1 (emissieklasse 1) met tegenspanning gelijmede 3-laagse spaanplaat. Met lichtgrijze, stootbestendige kunststof kantstrook omrand Het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken. Slijtvast en krasbestendig, robuust en glansvrij Het tafelblad is geschikt voor lichte montage-, verzend- en laboratoriumwerkzaamheden en voor werkzaamheden zonder speciale eisen aan de chemische bestendigheid. uitvoering tafelblad multiplex: Overeenkomstig DIN 68705 deel 2 bestaat het geoliede multiplex tafelblad uit een meerlagige beukenhouten plaat van kwaliteitsklasse I/III Het multiplex tafelblad is onder hoge druk kruiselings waterdicht verlijmd volgens DIN 68705 IF (IW67) en milieuvriendelijk geolied Alle randen en hoeken zijn geschuurd en afgeschuind Het blank lakken van de multiplexplaat is op aanvraag mogelijk. Het multiplex tafelblad wordt overal gebruikt waar hoge mechanische belastingen nodig zijn, zoals in montage- en productieruimtes. Door de verlijming kan het tafelblad ook worden gebruikt voor occasioneel werk met vochtige materialen.

