



Das ViewSonic EP1042T ist ein interaktives 10 Zoll-Touch-Display, das aufsehenerregenden kommerziellen Datenaustausch in Hotellobbys, Rezeptionen, Konferenz- und Ausstellungsorte sowie im Einzelhandel (POS) bietet. Durch den Einsatz der neuesten Power-over-Ethernet (POE)-Technologie kann das Display einfach an Standorten mit hoher Sichtbarkeit über ein LAN-Kabel installiert werden. Zudem verfügt das EP1042T über WLAN b/g/n sowie einen LAN-Anschluss für ein einfaches Laden von Inhalten. Die Kompatibilität der Multi-Touch-Technologie mit HTML5 und SMIL-Formaten bietet eine wechselseitige interaktive Plattform für dynamische, benutzerdefinierte Inhalte. Der eingebaute Media-Player, eine interne Speicherkapazität von 8 GB sowie die integrierten Lautsprecher sorgen für die Wiedergabe von Video-Clips sowie Fotos und Musik, von einer USB-Festplatte oder SD/SDHC-Speicherkarte. Mit der im Paket enthaltenen Signage Manager Express-Software kann das EP1042T benutzerdefinierte Nachrichtenübertragung an Zielgruppen bereitstellen.

- Unterstützung des Power-over-Ethernet (POE) für eine einfache Installation
- Multi-Touch-Funktion mit 10 Punkten für Interaktivität
- Integrierter Media Player für Video, Foto und Musikwiedergabe
- SMIL und HTML5-Unterstützung für ein interaktives Erstellen von Nachrichten
- Eingebautes WLAN und Ethernet für ein einfaches Laden von Inhalten
- Eingebetteter interner Speicher mit 8GB und integrierte Lautsprecher

Komfortable Installation mit nur einem Kabel über Power-

over-Ethernet.

Das Display verwendet die neueste Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) zur Installation mit nur einem Kabel. Dadurch können Sie Ihre Displays mit nur einem Kabel mit Strom und Daten versorgen. PoE ermöglicht Ihnen auch, digitale Beschilderungen mit mehreren Displays zu erstellen und damit Installationskosten zu sparen.



Interaktive On-Demand-Botschaften für Ihre Kunden

Das Display bietet Werbung und Botschaften auf Abruf und verbessert die wechselseitige Interaktion mit Kunden. Mit der Multitouch-Möglichkeit mit 10 Punkten wird eine höhere Einbeziehung von Inhalten für Passanten an stark frequentierten Orten geschaffen.



Integrierter USB-Multimedia-Player

Dieses Display ist mit einem integrierten Mediaplayer mit praktischer USB-Wiedergabefunktion ausgestattet. Fotos, Musik und Full-HD-Videos können einfach und direkt von einem USB-Laufwerk angezeigt werden – ohne dass ein Computer angeschlossen werden muss.



Unterstützung von dynamischen Präsentationen im W3C/SMIL-Format

Mit der im Paket enthaltenen Signage Manager Express-Software kann das Display Inhalte aus dem Internet im W3C HTML5- und SMIL-Format darstellen. Dieses Content-Management- und Planungssystem ist flexibel genug, um neue und interessante Inhalte wie beispielsweise Nachrichten, Wetterinformationen, Börsentrends, Sportergebnissen, Neuheiten aus sozialen Netzwerken oder RSS-Feeds auf mehreren Bildschirmen anzuzeigen.



Einfaches Laden von Inhalten per WLAN/RJ45-Ethernet

Das Display verfügt über WLAN 802.11 b/g/n sowie einen RJ45-Ethernetanschluss und bietet so eine komfortable und effiziente Methode, Inhalte von einem PC oder Laptop hochzuladen. Der WLAN/LAN-Anschluss kann auch verwendet werden, um Inhalte ortsfern an mehrere Displays zu übermitteln.



8 GB interner Speicher und SD/SDHC-Karteneinschub

Das Display kann dank seines integrierten 4 GB SSD-Speichers HD-Multimedia-Inhalte speichern und stundenlang wiedergeben.



Zwei integrierte Lautsprecher

Dieses Display ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bildarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.



Spezifikationen

LCD-PANEL

Panel-Größe	10'' (10.1 Zoll Diagonale)
Typ	TFT-LCD-Modul mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzeigefläche (H/V)	216.96(W) x 135.6(H)
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1280 x 800
Farben	Farben 262K
Helligkeit	300 cd/m2 (typ.)
Kontrastverhältnis (nativ)	800:1 (typ.)
Reaktionszeit	25 ms
Betrachtungswinkel (H/V)	Oben = 85, Unten = 85, Links = 85, Rechts = 85 (typ.)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (min)	10.000 Stunden (typ.)

TOUCH

Typ/Technologie	Kapazitiv
-----------------	-----------

	Touch-Auflösung	1280x800
	Touchpunkt	10 Punkte für Gesten
EINGÄNGE	HDMI	1x
	Audio	1x (3,5-mm-Buchse)
	SD/SDHC	Micro SD (bis zu 32GB)
LAN	RJ45	1x (10M/100M BASE-T, PoE 13W)
USB	Typ A	2x (USB2.0)
	Micro-USB	1x
KAMERA		2M Pixel
LAUTSPRECHER		2x 10 Watt
INTEGRIERTER PLAYER	OS	Android 4.4
	Prozessor	Rockchip RK3188
	Storage	1GB DDR3-1600 SDRAM
	Grafik	ARM Mali400 MP4
	Speicher	8 GB
KOMPATIBILITÄT	HDMI (1080p)	Bis zu 1080p @ 50/60Hz
STROMVERSORGUNG	Spannung	Wechselspannung 100-240 V +/- 10 % breites Spektrum
	Leistungsaufnahme	13,5 Watt (Max)
ERGONOMIE	Wandbefestigung (VESA®)	75 x 75mm
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	32°F bis 104°F (0°C bis 40°C)
	Luftfeuchtigkeit	30 % bis 80 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Gerät mit Fuß	269.88 x 170 x 28.5 mm / 10.62 x 6.69 x 1.12 in.
	Verpackung	336 x 100 x 227 mm / 13.2 x 3.93 x 8.93 in.
GEWICHT	Netto mit Fuß	0.727 kgs / 1.6 lbs
	Brutto	2.245 kgs / 4.95 lbs
NORMEN	Standard	FCC, cTUVus, Mexico COC, ICES-003
LIEFERUMFANG		1. Wechselstrom-Adapter 2. 1 Netzstecker (US/EU/AU/GB) 3. Stromversorgung und Micro SD-Kartenhalterungen 4. Display-Ständer 5. Hardware-Kurzanleitung 6 Software-Kurzanleitung 7. Dokumentation CD (UG, QSG, Signage Manager Software) *Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.