

Kassetten – Kassetten PRO

KASSETTEN PRO 3 HE-BAUSÄTZE, FRONTPLATTE GESCHIRMT / UNGESCHIRMT, ANSCHRAUBBARE DECKBLECHE




Abbildung zeigt Breite 12 TE, geschirmte Version mit Seitenwandtiefe 167 mm

135205278

- U-Profil Frontplatte (1) geschirmt oder flache Frontplatte (1a)
- Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
- 1 Deckbleche können am Seitenwandprofil angeschraubt werden
- 2 Leiterplattentiefen: 160 mm und 220 mm
- 1 Deckblech-Ausführungen
 - Mit Perforation, für Führungsschienen (5), Luftdurchsatz ca. 60 %, Führungsschienen bitte separat bestellen
- 1 Rückwand-Ausführungen
 - Ausbruch für einen Steckverbinder(3); nach EN 60603-2, DIN 41612)

LIEFERUMFANG (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Frontplatte, U-Profil eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst (EMV geschirmt)
1a	1	Frontplatte, Al, 2,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank
2	1	Griff, grau, (RAL 7035), PC, UL 94 V0, EN 45545-2, R22-R24, HL3
3a	1	Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für einen Steckverbinder, inkl. Leiterplattenbefestigung (Slot 1)
3b	1	Mit einem großen Ausbruch für mehrere Steckverbinder
4	2	Seitenwand, Al-Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte, Deckbleche kann am Seitenwandprofil zusätzlich angeschraubt werden
5	2	Abdeckblech, zum Anschrauben (inkl. Bef. Material) an das Seitenwandprofil, St, verzinkt, 1,0 mm, mit Perforation (zum Einbau von Führungsschienen)
6	1	EMV-Dichtung (Textil), nur falls U-Profil Frontplatte gewählt
7	1	Befestigungsmaterial




Montagewerkzeug Schraubendreher Torx 8, **64560-026**
Kassetten Montagewerkzeug Torx 8, **24812-650**

BESTELLINFORMATIONEN

	Höhe	Breite	Geschirmte Version (U-Profil Frontplatte)		Ungeschirmte Version (Flache Frontplatte)		
			Seitenwandtiefe HE	TE	167 mm tief	227 mm tief	167 mm tief
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3a	3	12		24813-245	-	-	-
3a	3	14		24813-246	-	24812-246	-
3a	3	21		-	24813-297	24812-247	-
3a	3	28		-	-	24812-248	-
3b	3	21		-	24813-397	-	-

135201668



EMV Dichtung, Stahl rostfrei, für U-Frontplatten
1 Satz, 3HE, 10x **21102-105**

- Beschreibung Einzelteile, Führungsschienen, Maßbilder, weitere Kombinationen Deckblech/Rückwand, usw. siehe ab Seite 7.73