



✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Mik-C-PVC 4 x 0,25 qmm

Cu-Geflechschirm
Bestell-Nr. 480402509

Verwendung / Beschreibung

Allrounder für alle NF-Anwendungen im Bereich der Elektroakustik. Der Cu-Geflechschirm ist vorteilhaft bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung, da er seine Abschirmeigenschaften beibehält. Der Mantel aus Soft-PVC ist geschmeidig und kälteresistenter als herkömmliches PVC.



Variantendaten

Außen-Ø	ca. 6,40 mm
Gewicht	58,0 kg/km
Cu-Gewicht	22,0 kg/km

Aufbau / Daten

Leiterquerschnitt	0,25 qmm
-------------------	----------

Aufbau / Audio

Leiter	Cu.-Litze, blk.
Leiteraufbau	14 x 0,15 mm
Leiterquerschnitt	0,25 qmm
Aderanzahl	4
Aderisolation	PE

Aufbau / Gesamt

Bandierung	Textilvlies
Gesamtschirm	Cu-Geflecht, vz.
Außenmantel	Soft-PVC
Außenmantelfarbe	schwarz-matt
Abmessung	4 x 0,25 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -30 °C bis +70 °C bewegt: -15 °C bis +70 °C
Biegeradius	> 10 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A	ca. 66 pF/m
Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Ringe, Trommeln

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH
Mühlweg 6, 85095 Denkendorf
Tel.: 08466 - 9404-0
E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®