


HG-PET022

Spezialschutzschläuche

Geflechtschlauch aus rund geflochtenen PET-Monofilien mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung: > 85%, EN 45545-2 (HL2,R22), (HL3,R23)



Temperatur: -50°C ... +150°C ^ +175°C

Material: PET-Monofile,
Durchmesser 0,22 mm



FLEXA No.	Farbe	NW [mm]	Einsatzbereich [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
0239.602.008	schwarz	4,0	4,0-8,0	0,006	200
0239.602.011	schwarz	5,0	3,0-11,0	0,007	200
0239.602.014	schwarz	8,0	6,0-14,0	0,010	150
0239.602.020	schwarz	10,0	8,0-20,0	0,012	150
0239.602.025	schwarz	15,0	13,0-25,0	0,013	100
0239.602.030	schwarz	18,0	15,0-30,0	0,015	100
0239.602.038	schwarz	25,0	28,0-38,0	0,024	100
0239.602.050	schwarz	30,0	23,0-50,0	0,034	100
0239.602.060	schwarz	36,0	34,0-60,0	0,042	100
0239.602.080	schwarz	50,0	45,0-80,0	0,051	50
0239.601.008	grau	4,0	4,0-8,0	0,006	200
0239.601.011	grau	5,0	3,0-11,0	0,007	200
0239.601.014	grau	8,0	6,0-14,0	0,010	150
0239.601.020	grau	10,0	8,0-20,0	0,012	150
0239.601.025	grau	15,0	13,0-25,0	0,013	100
0239.601.030	grau	18,0	15,0-30,0	0,015	100
0239.601.038	grau	25,0	28,0-38,0	0,024	100
0239.601.050	grau	30,0	23,0-50,0	0,034	100
0239.601.060	grau	36,0	34,0-60,0	0,042	100
0239.601.080	grau	50,0	45,0-80,0	0,051	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.