


Anschlussleitung KMP4-9P-10-PUR

Teilenummer: 193015

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Produktgewicht	675 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 9-polig
Kabelaufbau	10 x 0,25 mm ²
Kabeldurchmesser	7,7 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet