

Datenblatt

Mammut-Kabeltrommel Art. 26101

- Extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Pulverbeschichtetes Tragegestell mit Kunststoffgriff und Sterngriffbremse
- Großer umklappbarer Wickelgriff
- Optische Funktionsanzeige und Überhitzungsanzeige



**Mit 40 m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig**

Zur Verwendung im Freien.

Abb. ähnlich

Eingang:  40m H07RN-F 5G2,5 CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h

Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A
3 CEE-Steckdosen 400V/16A/5poli
1 CEE-Steckdosen 230V/16A/3polig



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 3polig

CE IP44

Technische Daten:

Max. belastbar bis 11.000W
Maße gesamt: L / B / T: 400 / 460 / 590 mm
Gewicht: ca. 20 Kg
Ø-Trommelkörper 450mm
EAN: 4011160261015

