

## Cemo Fahrbare PE-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 1040 x 1290 x 805 mm,  
Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl  
mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 220793



## Cemo Fahrbare Auffangwanne

Fahrbare PE-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 224 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1290 x 805 mm
- Aus Polyethylen in schwarz
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen




## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	Fahrbare PE-Auffangwanne	Farbe	schwarz
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne	Gitterrost

		Ausstattung	
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Material Gitterrost	Stahl
Auffangvolumen	224 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	nein
Höhe	1040 mm	stapelbar	nein
Breite	1290 mm	fahrbar	ja
Tiefe	805 mm	Gewicht	37 kg

### Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm