

Sichtlagerkasten

Futura

Höhe x Breite x Tiefe 145 x 200 x 360 / 310 mm, Aus Polypropylen in blau

VE 12 Stück



Artikelnummer: 977367

Sichtlagerkasten Futura

leichter Zugriff durch tiefe Eingrifföffnung

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 145 x 200 x 360 / 310 mm
- Aus Polypropylen in blau
- Tiefe Eingrifföffnung
- Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahnggeeignet

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	rollenbahnggeeignet	ja
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Höhe	145 mm	Eingrifföffnung	tief
Breite	200 mm	Griff	Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Tiefe	360 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Bodentiefe	310 mm	Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Material	Polypropylen	Farbe	blau
recyclebar	ja	Größe	3Z - HxBxT 145x200x360/310 mm
Gefahrstoffeeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Gewicht	7,2 kg

Zubehör

989537		Etikett für Sichtlagerkästen, für Behälter Höhe x Breite 145 x 200 mm
--------	---	---

Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau