

HSM Pure 320 - 3,9 x 30 mm



Artikelnummer	000000000002333121	Schnittgut	Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern
EAN	4026631059916	Eingabebreite	230 mm
eclass 7.1	24320706	Behälter-/Auffangvolumen	25 l
UN/SPSC	44101603	Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	350
Anwendungsbereich	Privat / kleines Büro	Schnittgeschwindigkeit	50 mm/s
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch	Leistungsaufnahme	360 W
Schnittbreite	3.9 mm	Spannung	230 V
Partikellänge	30 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittart	Partikelschnitt	Breite x Höhe x Tiefe	365 x 556 x 255 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4, T-4, E-3, F-1	Gewicht	11.1 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	7-8	Farbe	weiß, anthrazit
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	8-9		