



Beispiel

**Bestellzeichen:** PCM 175/150 T  
**Artikelnummer:** 6016923  
**Beschreibung:** Gehäuse PC, metrisch  
**Anmerkungen:** rauchgrau transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074052285  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435222  
 Dänemark: 8212027556  
 Schweden: 2535441  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	180	180	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	7.1	7.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Temperatur Bereich:</b>				Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			Det Norske Veritas
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			UL Canada
<b>Zubehör:</b>				Gost R
MIV 175	Montageplatte			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 175/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

