



## **ALL-SMM330 Serie** **ALLNET 10" Wandgehäuse 1-teilig**

**Wandgehäuse von 3-9 Höheneinheiten**

**Grundausrüstung:** Stahlblechgehäuse 1-teilig mit Glasfronttüre abschließbar, Käfigmuttern mit Schrauben

**Farbe:** Lichtgrau RAL7035

**Besonderheiten:** Seitenteile abnehmbar mit Schloss  
10" Lochrasterprofile an der vorderen 19" Ebene (verstellbar nach vorne und hinten)  
Glastüre-Anschlag umbaubar (links/rechts-Anschlag)

**Belastbar:** Bis max. 30Kg

**Kühlung:** Passive Be- und Entlüftung durch die Lüftungsschlitze im Boden und Dach


**Kabeleingänge:** 2x rechteckige Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B145/T64mm)  
1x Bürstenleiste für Kabeleingang

**Nutztiefe:** ca. 220mm

**Erdung:** 4x Erdungsbolzen, Erdungskabel, Glastüre



Abnehmbare Seitenteile



Kabeleingang oben/unten




Veränderbare 10" Streben  
Türen umbaubar



Rückansicht

Artikel	Außenmasse (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	Herstellernummer
125116	312/300/218 mm	3HE	Lichtgrau ähnlich RAL7035	ALL-SMM3303 Grau
125117	312/300/351 mm	6HE	Lichtgrau ähnlich RAL7035	ALL-SMM3306 Grau
125118	312/300/485 mm	9HE	Lichtgrau ähnlich RAL7035	ALL-SMM3309 Grau



Model number	Dimensions			
	Width (W)	Depth (D)	Height (H)	Hole spacing (H1)
<b>ALL-SMM3303GRAU</b>	<b>312</b>	<b>300</b>	<b>216.7</b>	<b>106.6</b>
<b>ALL-SMM3306GRAU</b>	<b>312</b>	<b>300</b>	<b>350.0</b>	<b>240.0</b>
<b>ALL-SMM3309GRAU</b>	<b>312</b>	<b>300</b>	<b>483.4</b>	<b>373.3</b>