


Adatlap

Termékmegnevezés	BSSL SW
Rövid leírás	Merev MÜII védőcső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	22211
Nyomásállóság	> 320 N



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-5 / +60 °C	merev	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	CSOM kis/közepes/nagy
035 315	16 mm	13,7 mm	3 m / 90 m / 5400 m
024 912	20 mm	17,4 mm	3 m / 90 m / 3780 m
034 997	25 mm	22,1 mm	3 m / 90 m / 2250 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Felszerelés gépekre	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépitési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.