




## Technische Daten

15.01.2024

Vorbedruckte Kabelmarkierer  
Ovalgrip, aufschiebbar, gerader Schnitt

**HODS50 K**

Artikelnummer: 531-15114



Material:	Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei
Farbe:	Gelb (YE)
Bündel Ø min.:	1.7 mm
Bündel Ø max.:	3.6 mm
Befestigungsart:	zum Aufschieben
Breite (W):	6.50 mm
Länge (L):	4.0 mm
Druckmethode:	Tintenstrahl
Farbe Bedruckung:	Schwarz (BK)
Aufdruck:	K
Betriebstemperatur :	-65 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V0 (3 mm)
Verarbeitungswerkzeug:	TJC1-3
Für Größe:	AT1



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.