



6841 | 6842 Plattform-Hochhubwagen



6845 | 6846 Gabel-Hochhubwagen

**Hochhubwagen**

Leichte und wendige Geräte zum Heben und Transportieren. Rahmen aus Profilstahl und Stahlrohr, gelb pulverbeschichtet, Rohrrahmen und Schiebegriff verchromt. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Drehgriff feinfühlig zu betätigen. Gesamthöhe: 1310 mm

**6841 | 6842**

**Plattform-Hochhubwagen**

Plattform aus Stahlblech, 2 Lenkrollen und 2 Räder Nylon 125/150 mm Ø, Lenkrollen mit Feststeller.

**6845 | 6846**

**Gabel-Hochhubwagen**

anstatt der Plattform 2 Gabeln, 2 Lenkrollen, Räder Nylon 125 mm Ø und 2 Gabelrollen Nylon 75 mm Ø, Lenkrollen mit Feststeller.

**Stapler**

für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

**6851 | 6852**

**Handwinden-Stapler**

Völlig wartungsfrei. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller.

Lastschwerpunktabstand: 400/500 mm

Gabelbreite: 60 mm

Hub pro Kurbelumdrehung: 40/22 mm

Gesamthöhe: 2030 mm

**6855 | 6856**

**Handhydraulik-Stapler**

Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 585 mm Gabelbreite: 160 mm Hub pro Deichselschlag: 20/12,5 mm

Gesamthöhe: 2010 mm



6851 | 6852 Handwinden-Stapler



6855 | 6856 Handhydraulik-Stapler

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg
<b>Plattform-Hochhubwagen</b>	6841	200	200-1070	600 x 500	-	-	940	560	50
	6842	400	200-1070	650 x 550	-	-	1037	590	71
<b>Gabel-Hochhubwagen</b>	6845	200	80-1070	-	600	500	960	520	60
	6846	400	80-1070	-	650	550	1040	570	88
<b>Handwinden-Stapler</b>	6851	250	90-1560	-	800	150-690	1325	725	140
	6852	500	90-1560	-	1000	150-690	1325	725	146
<b>Handhydraulik-Stapler</b>	6855	500	88-1500	-	1150	540	1604	794	210
	6856	1000	88-1500	-	1150	540	1604	794	220