

Artikelnummer: 129423

Kurzbeschreibung: Plateauwagen, L 1030 x B 505 x H 945 mm, draagvermogen 400 kg

Langbeschreibung: Plateauwagen, draagvermogen 400 kg: Van gepoedercoate stalen buis, gelast, blauw (RAL 5007). Plateau van houtmateriaal, toplaag imitatiebeuken. 2 stuur- en 2 bokwielen met TPE-banden, naven met rollager. Met centraal fetra-remsysteem TOTALSTOP* volgens de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens).

[ul] Hoogte laadvlak: 225 mm (bij lxb 850 x 500 mm), 227 mm (bij lxb 1000 x 700 mm) Wiel-a~ 160 mm, wielbreedte 40 mm (bij lxb 850 x 500 mm), wiel-a~ 200 mm, wielbreedte 50 mm (bij lxb 1000 x 700 mm)[ul]* TOTALSTOP - het centrale fetra-remsysteemInnovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: dit door fetra ontwikkelde remsysteem is met slechts e~e~n voetbeweging gemakkelijk vast te zetten of te ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door het naar opzij uitzwenken van de geremde wagen worden daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in elke stand van de wielen gebruikt worden[ul] Innovatief: met slechts e~e~n voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd Comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker. Remmen in iedere positie is mogelijk Ergonomisch: gemakkelijk te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal Veilig: wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar[ul]

