

**Artikelnummer:** 133046

**Kurzbeschreibung:** Stalen lekbak met rooster, 1200 x 1200 mm, gegalvaniseerd

**Langbeschreibung:** Stalen lekbak met rooster, 1200 x 1200 mm: [ul]<li> opslagmogelijkheid voor max. 3 vaten van 200 liter, ook combineerbaar</li>[ul]met 60 l-vaten en kleine tanks[ul]<li> met conformiteitsverklaring (a'œHP), conform StawaR, voor</li>[ul]ontvlambare vloeistoffen uit de GHS-categoriea'«n 1-3 alsook watergevaarlijke vloeistoffen uit de GHS-categoriea'«n 1-4[ul]<li> 3 mm dikke staalconstructie</li><li> inrijhoogte: 100 mm</li><li> optioneel met of zonder verzinkt rooster (draagvermogen</li>[ul]1000 kg/m<sup>2</sup>)</li><li> met of zonder wielen, 2 zwenk- en 2 bokwielen uit polyamide</li>[ul](a" 180 mm), waarvan 1 zwenkwiel met vastzetter[ul]<li> bouwhoogte: 220 mm en schuifgreep</li><li> opvang: 230 l of 216 (met rooster)</li><li> afmetingen l 1200 x b 1200 x h 285 mm</li>[ul]

