

**Artikelnummer:** 460609

**Kurzbeschreibung:** Vatkipper Bauer type FD/L, voor vaten van 110 tot 220 l, 360 kg, 270-° kippen, met handslinger, montage vorkheftruck, vuurrood RAL 3000



**Langbeschreibung:** Vatenkantelaar Bauer type FD/L, voor vaten van 110 tot 220 l, 360 kg draagvermogen, verschillende soorten vaten Versies : Overal waar de veilige en gemakkelijke hantering van stalen en plastic vaten deel uitmaakt van de dagelijkse gang van zaken, is het juiste hulpgereedschap essentieel. Zoals bijvoorbeeld op de vatenkantelaar type FD/L in diverse Bauer uitvoeringen. Voor het beheer van het kantelproces is deze verkrijgbaar met een eindeloze ketting of met een handslinger. Beide varianten worden gebruikt voor het oppakken en gecontroleerd legen van verschillende soorten vaten met een inhoud van 110 tot 220 liter. U kunt hem met een vorkheftruck naar de plaats van gebruik vervoeren dankzij de geïntegreerde vorkheftruckvakken. De trommelkieper is ontworpen voor een maximale belasting van 360 kg en beheerst een draaibereik van 270-°. Om ervoor te zorgen dat het kantelproces veilig verloopt, is een extra veiligheidsvoorziening aangebracht om uitglijden te voorkomen en een robuuste excentrische vergrendeling om onbedoeld openen te voorkomen.

**Uitrusting:**

- Stabiel basisframe
- Zelfvergrendeling
- Trommelhouder met excentrische sluiting
- bescherming tegen onbedoeld uitglijden
- Met vastgeschroefde draaimachine
- Instapzakken voor montage op een vorkheftruck

**Toepassingsgebied:**

- Om op te halen en te legen
- Stalen spongaten, stalen dekselvaten
- Rolbandtrommels
- Plastic L-ring vaten, plastic dubbele L-ring vaten
- Plastic dekselvaten
- 110 tot 220 liter inhoud
- aanloop: 490-590 mm

Twee versies beschikbaar:

- FD/L-K: Kantelproces door eindeloze keten
- FD/L-HK: Kantelprocedure met de handslinger

Draaibereik: 270°

Draagvermogen: 360 kg

**Meer details:**

- In verschillende kleuren
- Gewicht: 141 kg
- Instapzakken
- Binnenafmetingen: afstand: 530 mm
- breedte x hoogte: 170 x 75 mm
- metingen: FD/L-K: L 1940 x B 1140 x H 890 mm
- FD/L-HK: L 1940 x B 1095 x H 890 mm

