



Descrizione

Raccordo a Y per tubi flessibili da 3/8" (10 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale con attacchi maschi per tubi flessibili

- Disponibilità in diverse misure
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Attacco maschio Ø esterno d2= 10 mm o 3/8" (zona di inserimento)
- h = 52 mm
- l = 49 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	535300
GTIN	4007228535303
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Peso (kg)	0,0

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,0
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso (kg)	0,0