

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.

Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).

Wersja:

Części stalowe – oksydowane.

Wskazówka:

Kolory standardowe to:

Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.

Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.

Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.

Dla $L \geq 60$ mm sługość gwintu wynosi 60 mm.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.

Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.

Wskazówka dotycząca planu:


1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki



Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z przyciskiem, z gwintem zewnętrznym

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.71105X10	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71105X15	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71105X20	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71105X25	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71105X30	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71105X35	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71105X40	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.71105X45	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71105X50	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72105X10	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72105X15	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72105X20	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72105X25	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72105X30	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72105X35	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72105X40	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72105X45	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72105X50	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73105X10	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73105X15	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73105X20	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73105X25	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73105X30	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73105X35	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73105X40	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73105X45	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73105X50	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71106X10	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71106X15	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71106X20	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71106X25	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71106X30	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71106X35	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71106X40	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71106X45	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71106X50	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72106X10	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72106X15	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72106X20	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72106X25	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72106X30	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72106X35	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72106X40	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72106X45	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72106X50	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73106X10	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73106X15	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73106X20	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73106X25	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73106X30	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73106X35	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73106X40	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73106X45	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73106X50	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71206X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71206X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71206X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71206X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71206X35	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71206X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71206X45	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71206X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71206X55	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71206X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72206X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72206X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72206X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72206X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72206X35	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.72206X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72206X45	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72206X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72206X55	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72206X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73206X15	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73206X20	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73206X25	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73206X30	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73206X35	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73206X40	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73206X45	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73206X50	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73206X55	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73206X60	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71208X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71208X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71208X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71208X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71208X35	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71208X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71208X45	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71208X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71208X55	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71208X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72208X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72208X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72208X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72208X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72208X35	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72208X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72208X45	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72208X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72208X55	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72208X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73208X15	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73208X20	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73208X25	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73208X30	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73208X35	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73208X40	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73208X45	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73208X50	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73208X55	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73208X60	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71210X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71210X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71210X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71210X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71210X35	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71210X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71210X45	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71210X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71210X55	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71210X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72210X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72210X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72210X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72210X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72210X35	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72210X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72210X45	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.72210X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72210X55	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72210X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73210X15	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73210X20	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73210X25	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73210X30	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73210X35	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73210X40	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73210X45	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73210X50	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73210X55	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73210X60	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71308X15	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71308X20	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71308X25	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71308X30	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71308X35	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71308X40	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71308X45	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71308X50	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71308X55	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71308X60	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72308X15	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72308X20	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72308X25	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72308X30	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72308X35	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72308X40	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72308X45	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72308X50	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72308X55	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72308X60	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73308X15	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73308X20	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73308X25	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73308X30	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73308X35	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73308X40	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73308X45	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73308X50	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73308X55	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73308X60	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71310X15	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71310X20	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71310X25	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71310X30	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71310X35	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71310X40	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71310X45	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71310X50	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71310X55	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71310X60	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72310X15	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72310X20	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72310X25	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72310X30	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72310X35	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72310X40	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72310X45	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72310X50	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72310X55	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.72310X60	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73310X15	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73310X20	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73310X25	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73310X30	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73310X35	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73310X40	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73310X45	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73310X50	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73310X55	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73310X60	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71410X20	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71410X25	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71410X30	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71410X35	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71410X40	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71410X45	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71410X50	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71410X55	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71410X60	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71410X70	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71410X80	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71410X90	ciemnoszary RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72410X20	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72410X25	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72410X30	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72410X35	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72410X40	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72410X45	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72410X50	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72410X55	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72410X60	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72410X70	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72410X80	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72410X90	pomarańczowy RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73410X20	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73410X25	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73410X30	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73410X35	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73410X40	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73410X45	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73410X50	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73410X55	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73410X60	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73410X70	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73410X80	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73410X90	czerwony RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71412X20	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71412X25	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71412X30	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71412X35	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71412X40	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71412X45	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71412X50	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71412X55	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71412X60	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71412X70	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71412X80	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71412X90	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72412X20	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72412X25	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72412X30	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.72412X35	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72412X40	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72412X45	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72412X50	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72412X55	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72412X60	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72412X70	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72412X80	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72412X90	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73412X20	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73412X25	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73412X30	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73412X35	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73412X40	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73412X45	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73412X50	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73412X55	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73412X60	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73412X70	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73412X80	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73412X90	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71512X25	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71512X30	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71512X35	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71512X40	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71512X45	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71512X50	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71512X55	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71512X60	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71512X70	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71512X80	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71512X90	ciemnoszary RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72512X25	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72512X30	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72512X35	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72512X40	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72512X45	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72512X50	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72512X55	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72512X60	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72512X70	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72512X80	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72512X90	pomarańczowy RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73512X25	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73512X30	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73512X35	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73512X40	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73512X45	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73512X50	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73512X55	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73512X60	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73512X70	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73512X80	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73512X90	czerwony RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.71516X25	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71516X30	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71516X35	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71516X40	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71516X45	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71516X50	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71516X55	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71516X60	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.71516X70	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71516X80	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71516X90	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72516X25	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72516X30	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72516X35	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72516X40	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72516X45	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72516X50	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72516X55	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72516X60	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72516X70	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72516X80	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72516X90	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73516X25	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73516X30	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73516X35	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73516X40	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73516X45	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73516X50	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73516X55	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73516X60	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73516X70	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73516X80	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73516X90	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90