

## PAVOY

### Defibrillator-Wandschrank

Füllung: ohne Füllung, Höhe x Breite x Tiefe 490 x 400 x 220 mm, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot

Artikelnummer: 524222



## PAVOY Defibrillatoren-Wandschrank

### mit akustischem und optischem Alarm




Defibrillator-Wandschrank

- Füllung: ohne Füllung
- Höhe x Breite x Tiefe 490 x 400 x 220 mm
- Flügeltür mit Sichtfenster
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Lieferumfang: inklusive Aufkleber, Befestigungsmaterial und Batterie
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Sicherheitsausstattung	Erste-Hilfe	abschließbar	ja
Erste-Hilfe-Ausstattung	Erste-Hilfe-Schrank	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Füllung	keine	Sicherheitsausstattung Schrank	akustisches/optisches Signal beim Öffnen der Tür
Höhe	490 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	400 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	220 mm	Türtyp	Sichtfenstertür
Material	Stahl	fahrbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Lieferumfang	inklusive Aufkleber, Befestigungsmaterial und Batterie
Farbe Korpus	feuerrot // RAL3000	Garantie	10 Jahre
Farbe Front	feuerrot // RAL3000	Gewicht	5,2 kg

## Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221263		Einweg-Schutzoverall, aus Polypropylen in blau, Größe L
222865		Einweghandschuhe, Aus Vinyl in transparent, Leicht gepudert, Größe 9 - 10, Länge 240 mm