

KERN DE 300K50DL

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	775 x 715 x 220 mm
Bruttogewicht:	31 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	27,500 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	225 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 95 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	1,050 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 g 100 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	250 g 500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2,500 s

Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	150 g 300 g
Reproduzierbarkeit:	50 g 100 g
Tarierbereich:	300 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg 300 kg
Wägeeinheiten:	tl (HK) tol mo lb dwt ffa tl (Tw) oz kg ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	200 g
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	2 kg
Zählaufösung:	1500

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja


KERN DE 300K50DL



Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

Piktogramme

STANDARD



OPTION

