

Kerzenlampe 35x100mm, E14 230V 40W flame

Artikel-Nr. 40679



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	200 lm
Socket:	E14
Lampenform:	Standard
Für Lichterkette:	Nein
Ausführung:	Flamme
Farbe:	orange
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	100 mm
Krypton:	Nein
Flackerkerze:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Stoßfest:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kerzenlampe 35x100mm Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, E14, Flame. Kerzenlampen sind für eine besonders dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie können freistrahlend, aber auch durch geschmackvolle Leuchtengläser umgeben, zum Einsatz kommen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 10:47:41

