

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 270968
Nitrilhandschuhe Power Grip Long | puderfrei

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus extra schwerem Nitril
- doppelseitige Struktur, griffsicher bei Nässe, Öl und Fett
- Überlänge für einen zusätzlichen Handgelenkschutz, 30 cm
- Fischschuppen-Struktur, elastisch, sehr robust und strapazierfähig
- beständig gegen biologische Gefahren, öl- und fettbeständig
- puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig passend

Einsatzbereich

- für Industrie, Montage, Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung

Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	Schwarz
Größe	7/S
Länge	30cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	strukturiert
------------	--------------

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 270968
Nitrilhandschuhe Power Grip Long | puderfrei

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 CAT 3 Lebensmittelecht EN 420 EN 374-5:2016 (ohne Virus) EN 374-1:2016 Typ B GKLMT
------------------------	--

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	7 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Chemikalienbeständigkeit	8 von 8
Puderfrei	ja
Material	Nitril

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	50
Menge Außenkarton	500
Menge CCG 1-Palette	13.500
Menge Voll-Palette	31.500
LxBxH Außenkarton in cm	36,0 x 26,0 x 28,0
Volumen in m ³ Außenkarton	0.026208
Bruttogewicht Außenkarton in gr	5.750

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	4015110000
EAN-Innenverpackung	4015544714050

Stand 25.09.2021

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 270968

Nitrilhandschuhe Power Grip Long | puderfrei

EAN-Außenkarton	4015544911282
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.