



## FLOODI L

Wand- und Deckenaufbauleuchte anthrazit / transparent 48W 3000K 100°

Leistungsstarker FLOODI Strahler zur effektvollen, Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie der Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Decke. Der elektrische Anschluss Strahlers erfolgt durch die vorhandene Kabelverschraubung direkt am Gehäuse.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006193
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	48 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	5150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Länge	20 cm
Breite	2.8 cm

## Lichtquelle

954791	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Zubehör

1006326	FLOODI Sensor , Bewegungsmelder schwarz
---------	-----------------------------------------

Höhe	24.5 cm
Nettogewicht	0.804 kg
Bruttogewicht	1.001 kg
BIG WHITE Seite	691