

Artikelnummer: 129423

Kurzbeschreibung: Magazinwagen, 1030 x 505 x 945 mm

Langbeschreibung: Magazinwagen, Tragkraft 400 kg: Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Schweißkonstruktion, blau (RAL 5007). Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung. Mit fetra-Zentralbremssystem TOTALSTOP* gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe: 233 mm Rad-ø 160 x B 40 mm*

TOTALSTOP - das fetra-

ZentralbremssystemInnovativ, komfortabel,

ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte

Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der

Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher

arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens

werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im

Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller

aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar innovativ:

Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen

blockiert komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen

in jeder Rollenstellung möglich ergonomisch: Leicht zu lösende Bremse durch große

Bodenfreiheit des Pedals sicher: Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf

allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen



EAN/GTIN: 4017976221007