

**Serie 4, Freistehender  
Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm,  
Weiß  
SKS62E32EU**



**Sonderzubehör**

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m

**Unser ActiveWater Smart: schonend für  
die Umwelt und Ihren Geldbeutel.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	..... F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	61 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 6
Wasserverbrauch:	..... 8.0 l
Programmdauer:	..... 3:55 h
Geräuschwert:	..... 49 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 450 x 551 x 500 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 845 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Nein
Nettogewicht:	..... 21.3 kg
Bruttogewicht:	..... 23.6 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Reparaturindex:	..... 7.5
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 215 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005198047
Gerätetyp:	..... Auf Tischgerät



## **Serie 4, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS62E32EU**

\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.bosch-home.com/de/>

### **Unser ActiveWater Smart: schonend für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, ExtraTrocknen
- 5 Reinigungstemperaturen

#### **Anzeige und Bedienung**

- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Regenerier-Elektronik

#### **Korbsystem**

- Flexibles Korbsystem:
- • Korbfarbe silber • Vario-Besteckkorb • Tassenetageren

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschutz-Technik

#### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C