

HANSA
by styro

LED-Tischleuchte Ray

- Steuerung durch Fernbedienung oder am Kopf
- hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (>90)
- automatische Abschaltung nach 60 Sek. oder 10 Min.
- Farbtemperatur ist dimm- und wechselbar
- Memory-Funktion

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden.
 - der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
 - Leistung: 10 W
 - gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh / 1000 h
 - Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz
 - Lichtstrom: 600 Lumen
 - Farbtemperatur: 3.000 - 6.000 Kelvin (warmweiß - tageslichtweiß)
 - max. Beleuchtungsstärke: 1100 Lux (Messabstand 40 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): >90
 - Lebensdauer: 30.000 Stunden
 - Eurostecker
- max. Ausladung: 600 mm
 - max. Höhe: 540 mm
 - Armlänge: 2x 320 mm
 - Klemme: Spannweite 0 - 70 mm
 - Leuchtenkopf: 445 mm Länge x 30 mm Breite
 - Kabellänge: 1,5 m
 - Fernbedienung: Infrarotsender, Reichweite: ca. 3,5 m (2x AAA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Material: ABS-Kunststoff, Aluminium, Eisen




LED-Tischleuchte Ray



Detaillansicht: Fernbedienung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Tischleuchte "Ray"	Klemmfuß	schwarz	10 Watt	3000-6000 K	220-240 V	F	41-5011.007	61000342
Zubehör: Batterien für Fernbedienung							04903 121 414	3060784