



## Typ GKG pro, mit 1 Kunststoffwanne und 3 Gitterrostböden

- 1 Auffangwanne aus Polyethylen (PE) und 3 Gitterroste wahlweise aus PE oder verzinktem Stahl als Lagerebenen
- zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

**NEU** Alle Regale jetzt mit zugelassener Kunststoffwanne!

**i** Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GKG 1360-V, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Gefahrstoffregal Typ GKG 1360-V, Bestell-Nr. 273-919-J1

Typ	GKG 1040-V	GKG 1060-V	GKG 1340-V	GKG 1360-V	GKG 1060	GKG 1360
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, Kunststoff	3 x Gitterrost, Kunststoff			
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, Kunststoff					
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	20	30	26	40	30	40
<b>Grundfeld</b>						
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	273-902-J1	273-917-J1	273-904-J1	273-919-J1	273-921-J1	273-923-J1
<b>Anbaufeld</b>						
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	273-903-J1	273-918-J1	273-905-J1	273-920-J1	273-922-J1	273-924-J1
<b>Zubehör</b>						
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 199-598-J1	zusätzliche Lagerebene 199-596-J1	zusätzliche Lagerebene 199-602-J1	zusätzliche Lagerebene 199-604-J1	zusätzliche Lagerebene 199-600-J1	zusätzliche Lagerebene 199-606-J1