

## Cascao

### Roulette pivotante avec frein total



force 100 kg, avec bandage TPE, diamètre 100 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 40 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243546

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 100 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 40 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	100 kg	frein	frein total
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	40 mm

Diamètre de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,604 kg