

Blume Förderanlagen courbe 90 ° pour convoyeur à galets

rouleau de manutention en
plastique, diamètre de roulette 48
mm, largeur du convoyeur 400 mm,
empattement 75 mm

Numéro d'article: 407981



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

Courbe 90°

courbe 90 ° pour convoyeur à galets

- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- largeur du convoyeur 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 600 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 440 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	600 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	75 mm
flexion	90 °	hauteur de cadre	70 mm

type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	440 mm
matériau de roulette	plastique	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	48 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	400 mm	Poids	16 kg
largeur	440 mm		

Accessoires

414535



Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm

414546



Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm