

C+P

armoire à portes battantes

large

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 600 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

ERGO



5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 524800



C+P Armoire d'atelier grand espace ERGO

avec bloc tiroirs

armoire à portes battantes large



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 600 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x113 mm
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg

- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire universelle	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1200 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	600 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes, tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	70 kg	glissière tiroir	rail télescopique
nombre de tiroirs	3 pièce	extension	100 %
nombre x hauteur tiroirs	3x113 mm	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	50 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
charge tablette coulissante	50 kg	poignée	poignée encastrée
système de fermeture	serrure à cylindre	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	thermolaqué	Poids	122,46 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
524790		kit de bacs de rangement, composé de 56 bacs, hauteur 63 mm, hauteur x profondeur 63 x 600 mm
524811	·	tablette en acier pour armoire à portes battantes large, largeur x profondeur 1200 x 600 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
647555	·	tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1200 x 600 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE