

Vakuumsauger VASB-8-M5-SI-B

Teilenummer: 1394696

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3,3 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Sauger-Volumen	0,163 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	2,6 N
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M5
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)