

## Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1660 CHR

Umluft-Kühlschrank mit Tür aus Chromstahl, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige in der Arbeitsplatte integriert. Diese Steuerung ist mit einem optischen und akustischen Tür-Temperaturalarm ausgerüstet. Das Gerät ist unterbaufähig, jedoch muss auf der Geräterückseite der Lüftungsausschnitt in der Arbeitsplatte mindesten 200 cm<sup>2</sup>, oder die Nischenhöhe 860 mm betragen. Der fugenlose Innenkorpus ist leicht zu reinigen. Die Seitenwände sind verstärkt isoliert, dadurch wird der Energieverbrauch reduziert. Die Tür ist mit einem selbst schließenden Mechanismus sowie mit Schloss, Edelstahlstangengriff und leicht wechselbarer, servicefreundlicher Türdichtung versehen.



Artikel-Nr.: 40511660  
GTIN: 9005382167199



### Produktvorteile:

- Edelstahlgehäuse
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betriebs- und Kontrollanzeige
- Temperatur- und Türalarm
- Fugenloser, isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Edelstahl-Isoliertür, selbstschließend mit Schloss
- Edelstahlstangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	FKUv 1660-22
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	830 mm
<b>Aufstellart</b>	Unterbau
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Außenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	37 kg
Serienzubehör	3 Roste verzinkt
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja


Abtauung  
Kältemittel

Automatisch  
R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	141 l
Nutzzinhalt Kühlung	130 l
Energieverbrauch im Jahr	225 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.